

FiberGuide® 光纤管理系统

2023 版

COMMSCOPE®

目录

简介	4
FiberGuide® 光纤管理系统	4
FiberGuide® 集成的示例	5
创新产品	6
特点与优势	7
应用	8
系统部件组合	8
垂直式出口选件	9
Express Exit™ 跨式快速出口选件	10
喇叭型出口选件	11
4x24 英寸 Island T 三通接头	12
FiberGuide FlexExit 组件	12
线槽重新部署	13
Cut-in T 插入式三通接头和保护夹具	13
线槽重新部署	14
可伸展型直槽	14
应用 - 支撑置顶式系统	15
2x6、4x4、4x6 系统	15
4x12 系统	15
应用 - 支撑置顶式系统	16
4x12 和 4x24 系统	16
跳线密度	17
建议的和最大的光纤跳线密度	17
2x2 系统	18
配件 - 2 英寸高 x 2 英寸宽	18
垂直式出口和附件 - 2 英寸高 x 2 英寸宽	19
直槽和连接件 - 2 英寸高 x 2 英寸宽	20
部件图	21
2x6 系统	23
配件、垂直式出口和附件 - 2 英寸高 x 6 英寸宽	23
低高度 Express Exit™ 跨式快速出口	23
配件、垂直式出口和附件 - 2 英寸高 x 6 英寸宽	24
直槽和连接件 - 2 英寸高 x 6 英寸宽	25
部件图	26
4x4 系统	28
配件 - 4 英寸高 x 4 英寸宽	28
垂直式出口和附件 - 4 英寸高 x 4 英寸宽	30
直槽和 Snap-Fit™ 卡扣连接件 - 4 英寸高 x 4 英寸宽	32
部件图	33
4x6 系统	36
配件 - 4 英寸高 x 6 英寸宽	36
垂直式出口和附件 - 4 英寸高 x 6 英寸宽	38
直槽和 Snap-Fit™ 卡扣连接件 - 4 英寸高 x 6 英寸宽	40
部件图	41
4x12 系统	43
配件 - 4 英寸高 x 12 英寸宽	43
垂直式出口和附件 - 4 英寸高 x 12 英寸宽	45
直槽 - 4 英寸高 x 12 英寸宽	47
Snap-Fit™ 卡扣连接件 - 4 英寸高 x 12 英寸宽	48
部件图	49
4x24 系统	52
配件 - 4 英寸高 x 24 英寸宽	52
垂直式出口 - 4 英寸高 x 24 英寸宽	53
直槽、Snap-Fit™ 卡扣连接件和盖板 - 4 英寸高 x 24 英寸宽	54
部件图	55
FiberGuide FlexExit 组件	57
Flex Exit 套件	58
Cut-in 插入式夹具	58
Express Exit™ 跨式快速出口系列	59
针对 4x4、4x6、4x12 和 4x24 系统	59
部件图	61
FlexVertical 套件	62
垂直光纤管理系统	63
全封闭和半封闭垂直管槽套件(自带铰链式盖板)	63
2 英寸和 4 英寸全封闭和半封闭垂直管槽套件和组件	64
2 英寸 x 2 英寸附件	65
4 英寸 x 4 英寸和 4 英寸 x 2 英寸附件	66
2x2 系统支撑套件	67
直接支撑套件	67
铝轨支撑套件	68
支撑套件图	69
2x6、4x4、4x6 系统支撑套件	70
支撑套件图	71
4x12 系统支撑套件	73
支撑套件图	74
4x24 系统支撑套件	75
支撑套件附件	76
系统附件	77

FiberGuide® 光纤管理系统

简介

业界最全面的光纤路由管理系统

FiberGuide® 光纤管理系统提供业界最广泛的光纤路由管理产品。FiberGuide 系统提高了灵活性并缩短了安装时间，可确保实现平滑的部署。

FiberGuide 是一种路由管理系统，能够在光纤熔接机柜、光纤配线机架及光纤终端设备之间敷设光纤跳线、多芯线缆组件和设施内光纤线缆 (IFC)，并起到相应的保护作用。FiberGuide 可以确保整个系统的光纤最小弯曲半径都能达到 2 英寸。Snap-Fit™ 卡扣连接件选件无需工具即可安装，显著缩短了系统安装时间。

FiberGuide 系统包括一整套的产品，可确保全面的机柜或机架外的光纤保护，而且简单易用。基本组件包括水平和垂直直槽、水平和垂直转角、垂直式出口、连接件以及各种支撑组件和柔性垂直线槽套件。

有各种尺寸供您选择：（单位：英寸）

2x2 - 适合小规模安装或垂直敷设，最多 400 根 2mm（外径）跳线。所有的 2x2 FiberGuide 产品都自带盖板。

2x6 - 专为高度受限的环境设计，可靠耐用，在 2 英寸空间高度内，提供与传统的 4 英寸高系统相同的支撑强度和系统灵活性。最多能容纳 1,200 根 2mm（外径）跳线。

4x4 - 最多能容纳 1,600 根 2mm（外径）跳线。能够在长达 1.83 米（6 英尺）的直槽范围内实现自支撑。


4x6 - 拥有 4 英寸系统的全部优势，线槽中最多能容纳 2400 根 2mm（外径）跳线。

4x12 - 12 英寸宽的线槽最多能容纳大约 5000 根 2mm（外径）跳线，非常适合光纤配线机架汇聚区域和干线敷线。

4x24 - 4x24 英寸系统是完美的光纤路由管理解决方案，可通过高密度光纤配线机架（包括康普的 NGF 光纤配线机架和 NG3® 光纤配线机架）安全地敷设和保护光纤跳线。专为超大容量而设计，可靠耐用，提供与传统的 4x12 英寸系统相同的支撑性能和灵活性，并提供两倍的管理容量。



FiberGuide® 集成的示例



FiberGuide® 材料产品说明

FiberGuide 光纤管理系统是一款通过 UL 认证的 (E151158) 通用光缆线槽系统。所有的 FiberGuide 产品都采用阻燃型材料制成。所有的 FiberGuide 系统部件都不包含 PVC。下表汇总了 FiberGuide 直槽、模块化部件和软管的耐火性。

	原材料符合 UL 要求	成品符合 UL 要求
FiberGuide 直槽 (所有的 FiberGuide 系统)	耐火等级: UL94V-0	UL94V-0 和 UL2024
FiberGuide 模块化部件 (所有的 FiberGuide 系统)	耐火等级: UL94V-0	UL94V-0 和 UL2024
FiberGuide 软管 (2 英寸)	耐火等级: UL94V-0	UL2024
FiberGuide 软管 (1 英寸)	耐火等级: UL94V-0	UL2024
FiberGuide 软管 (7/8 英寸)	耐火等级: UL94V-2	UL2024

注: FiberGuide 软管符合美国国家电气法规 (NEC) 第770-51条和 Underwriters Laboratory (美国保险商实验室) UL2024 的通用光纤路由管理的要求。

引言 - 创新产品

Snap-Fit™ 和铰链式盖板选件

为了缩短宝贵的时间，FiberGuide 包括免工具的 Snap-Fit™ 和铰链式盖板选件。这些盖板具有简单而耐用的模块化硬件，无需工具即可在几分钟内完成安装。

铰链式盖板选件提供方便的操作，使安装人员和技术人员可以方便快捷地部署产品。另外，这些盖板无需完全打开即可进行维护。



铰链式盖板系统

Snap-Fit 卡扣式连接件

Snap-Fit 卡扣式连接件是业界第一种也是唯一一种完全不用工具的连接件。安装或拆卸时无需其他工具。FiberGuide Snap-Fit 可以轻松而又快速地安装，可节省宝贵的时间和成本。

Express Exits™ 跨式快速出口

FiberGuide 系统具有许多创新的 Express Exit™ 跨式快速出口选件，包括低高度、2 英寸、4 英寸、6 英寸和 12 英寸高度选件，旨在满足最严苛的网络要求。只需将 Express Exit 跨式快速出口固定到 FiberGuide 直槽的侧壁，即可将跳线永久或临时敷设到光纤终端 (FOT) 设备或光纤配线机架。无需对直槽进行切割。使用 Express Exit 跨式快速出口系列的产品来放置光纤出口，可大大简化安装过程、保护现有光纤的整体性并提高线槽系统的整体灵活性。



Express Exit™ 跨式快速出口系列

光纤线槽重新部署解决方案

提供三种 FiberGuide 产品，方便在现场重新部署线槽。Cut-in 插入式 T 形槽、可伸展型直槽和垂直式出口插件适用于 4x4、4x6、4x12 和 4x24* 系统，既满足了现场线槽改造所需要的灵活性，又不损伤已敷设线缆。

*可伸展型直槽不适用于 4x24 系统。



Cut-in 插入式三通接头



可伸展型直槽

引言 - 特点与优势



特点与优势

快速安装

FiberGuide® 系统中包含的许多产品可进行快捷方便的安装。Express Exit™ 跨式快速出口分支和各种免工具产品（包括 Snap-Fit™ 卡扣连接件、卡入式盖板和铰链式盖板选件）都能为安装者节约宝贵时间。

快速部署

Express Exit 跨式快速出口系统能够快速增减光纤出口。无需切割路由管理，即可在几秒钟内为满负载的线槽增加出口。

光缆线槽灵活性

FiberGuide 提供 150 多种支撑件、超过 200 种配件、多种出口选件以及多种其他组件，能够满足您的各种应用。

光纤保护


康普先进的专业技能能最大地保护您的光纤网络。各种尺寸的光缆线槽都能提供 2 英寸的最小弯曲半径保护。

强度和耐用性

100% 光缆线槽可靠性，能应对任何挑战。



应用 - 系统部件组合

置顶式 FiberGuide® 系统通常包含各种尺寸光缆线槽系统的组件。可以使用转换组件在不同的尺寸之间进行转接。下面的例子是一个包含多种康普 FiberGuide 系列产品的置顶式系统。




应用 - 垂直式出口选件

建议针对光纤配线机架采用垂直式出口。可以通过硬性 2 英寸出口选件、2 英寸软管选件和 2 英寸柔性垂直线槽选件，将光缆从置顶式 FiberGuide® 垂直式出口引出并将其引入光纤设备隔槽中。之所以建议使用硬性系统，是因为它能良好控制弯曲半径并确保实现高质量的光纤主干安装。




应用 - Express Exit™ 跨式快速出口选件

建议针对含有源设备的机架或机柜使用 Express Exit 跨式快速出口。可以通过硬性 2 英寸出口选件、2 英寸软管选件和 2 英寸柔性垂直线槽选件，将光缆从置顶式 FiberGuide® 垂直式出口引出并将其引入光纤设备隔槽中。之所以建议使用硬性系统，是因为它能良好控制弯曲半径并确保实现高质量的光纤主干安装。




应用 - 喇叭型出口选件

在将光纤引入光纤配线隔槽中时，建议在垂直式出口底部使用喇叭型出口。喇叭型出口提供弯曲半径保护，通过它们可以将大量光纤跳线过渡到光纤隔槽。4x4 喇叭型出口用于 4x4 和 4x6 垂直式出口，4x6 喇叭型出口用于 4x12 垂直式出口。




在将直槽或配件连接到 4x4 或 4x6 垂直式出口时，必须使用 FGS-MJWR-A 连接件。此连接件仅在连接垂直部件时才需要用到，在连接水平部件时可以使用 FGS-MFAW-x 连接件。



应用 - 4x24 英寸 Island T 三通接头


具有 12 英寸出口的 4x24 Island T 三通接头可用于 NGF、NG3® 或任何高密度光纤配线机架。4x24 Island T 三通接头（含线轴和出厂安装的喇叭型出口的水平三通 T 型接头）将光纤直接引入下面的垂直管孔。




4x24 Island T 三通接头
(在图中，NGF 配线架上方有支撑支架)

FiberGuide FlexExit 组件

FiberGuide 灵活出口旨在确保将光缆从线槽系统精确地引入康普的 NG4access 光纤配线机架 (ODF) 或其他高密度配线架解决方案。它可以方便地安装到现有光缆线槽系统的侧壁上，而且便于生成 4、6 或 12 英寸的光纤分支。FiberGuide 灵活出口可以垂直、左右和向前调节，从而与 ODF 设备精确对齐。



交叉连接应用场合的后部光纤入口



互连应用场合的双前部光纤入口

应用 - 线槽重新部署

Cut-in T 插入式三通接头和保护夹具

通过创新的 Cut-in T 插入式三通接头和保护夹具，可以在现场修改线槽而不危及已敷设的光缆。Cut-in T 插入式三通接头件有 4、6 和 12 英寸等宽度，可以使用 Cut-in T 插入式三通接头保护夹具以及附件来调整，使其适合 4、6、12 和 24 英寸的直槽。无需特殊工具。



Cut-in T 插入式三通接头保护夹具安装到线槽侧壁



在切割侧壁期间，该保护夹具起到保护线缆的作用



Cut-in T 插入式三通接头能填充因去除侧壁而留下的空隙




用提供的附件将 Cut-in T 插入式三通接头固定到线槽并完成安装

应用 - 线槽重新部署

可伸展型直槽

可伸展型直槽简化了线槽系统的安装方式，并增强了线槽系统的整体灵活性。创新的可伸展型直槽还为将来的重新部署提供了接入点。可提供 4、6 和 12 英寸等各种宽度，缩短了线槽连接所需的安装时间，并为光纤提供连续的支撑。



未连接线槽



安装可伸展型直槽



安装完成

应用 - 支撑置顶式系统

为每个 FiberGuide® 系统提供了各种支撑套件。FiberGuide 支撑套件应尽可能连接到已有硬件（线缆机架、数字管孔、已有螺纹杆或设备机架）。

2x6、4x4、4x6 系统



4x12 系统



应用 - 支撑置顶式系统

4x12 和 4x24 系统

4x12 和 4x24 FiberGuide® 系统上的直槽非常坚固，不必频繁更换它们下面的支撑件。这些支撑将尽可能放在使用如下所示的连接配件凸缘下面（照片 1 和 2）。如此摆放可确保系统最为坚固，需要使用的支撑硬件也最少。有时，不可能将支撑支架连接到连接配件的凸缘上；在这些情况下，可以在配件的底部安装可变的配件支撑固定，这样，就可以将支撑硬件连接到配件底部的任何位置（照片 3、4 和 5）。在合并多个直槽时，建议将支撑支架安装在每个连接件的两侧。



NGF 光纤配线机架上方的典型 4x12 系统安装



可变的配件支撑固定

跳线密度

建议的和最大的光纤跳线密度

建议的容量已将跳线在 FiberGuide® 系统中的随机位置考虑在内。最大密度是指 FiberGuide 的给定横截面中光纤跳线的最大数量。

建议/最大密度

1.2 毫米 跳线 (每平方英寸)	1.5 毫米 跳线 (每平方英寸)	1.7 毫米 跳线 (每平方英寸)	2.0 毫米 跳线 (每平方英寸)	3.0 毫米 跳线 (每平方英寸)
428/570	274/365	213/284	154/205	68/91

建议/最大的线槽内堆积密度

		2 英寸	3 英寸	4 英寸
4x24 系统	1.2 毫米	20,768/27,691	31,152/41,536	41,537/55,382
	1.5 毫米	13,292/17,722	19,937/26,583	26,583/35,444
	1.7 毫米	10,349/13,798	15,522/20,696	20,696/27,595
	2.0 毫米	7,477/9,969	11,215/14,953	14,953/19,937
	3.0 毫米	3,323/4,431	4,985/6,646	6,646/8,861
4x12 系统	1.2 毫米	10,500/14,000	15,750/21,000	21,000/28,000
	1.5 毫米	6,720/8,960	10,080/13,440	13,440/17,920
	1.7 毫米	5,232/6,976	7,848/10,464	10,464/13,952
	2.0 毫米	3,780/5,040	5,670/7,560	7,560/10,080
	3.0 毫米	1,680/2,240	2,520/3,360	3,360/4,480
4x6 系统	1.2 毫米	5,366/7,155	8,049/10,732	10,733/14,310
	1.5 毫米	3,434/4,579	5,152/6,869	6,869/9,158
	1.7 毫米	2,674/3,565	4,011/5,348	5,348/7,130
	2.0 毫米	1,932/2,576	2,898/3,864	3,863/5,151
	3.0 毫米	859/1,145	1,288/1,717	1,718/2,290
4x4 系统	1.2 毫米	3,655/4,873	5,483/7,310	7,310/9,746
	1.5 毫米	2,339/3,119	3,509/4,678	4,679/6,238
	1.7 毫米	1,821/2,428	2,732/3,642	3,642/4,856
	2.0 毫米	1,316/1,754	1,973/2,631	2,632/3,509
	3.0 毫米	585/780	878/1,170	1,169/1,559
2x6 系统	1.2 毫米	5,598/7,464	-	-
	1.5 毫米	3,583/4,777	-	-
	1.7 毫米	2,789/3,719	-	-
	2.0 毫米	2,015/2,687	-	-
	3.0 毫米	896/1,194	-	-
2x2 系统	1.2 毫米	1,712/2,282	-	-
	1.5 毫米	1,095/1,460	-	-
	1.7 毫米	853/1,137	-	-
	2.0 毫米	616/821	-	-
	3.0 毫米	274/365	-	-

建议/最大的垂直线槽内堆积密度

		2 英寸
2x4 系统	1.2 毫米	2,000/2,280
	1.5 毫米	1,480/1,704
	1.7 毫米	960/1,136
	2.0 毫米	720/816
	3.0 毫米	320/352
2x2 系统	1.2 毫米	1,000/1,140
	1.5 毫米	740/852
	1.7 毫米	480/568
	2.0 毫米	360/408
	3.0 毫米	160/176

2x2 系统

配件 - 2 英寸高 x 2 英寸宽



水平三通 T 型接头
(FGS-MHTA-C)



水平十字型接头
(FGS-MHXP-C)



45° 水平弯头
(FGS-MH4A-C)



90° 水平弯头
(FGS-MH9A-C)



90° 扩展水平弯头
(FGS-MH9A-C-45/2)



45° 向上弯头
(FGS-MU4A-C)



45° 向下弯头
(FGS-MD4A-C)



2x2 至 4x4
直通型转换组件
(FGS-MDSA-AC)



终端盖板
(FGS-HMEC-C)

订购信息

说明	型号		
	连接件数量	黄色系统	黑色系统
2x2 配件			
水平三通 T 型接头；含盖板	3	FGS-MHTA-C	FGSB-MHTA-C
水平十字型接头；包含盖板和两个2x2 连接件；需要两个额外的2x2 连接件	2+2	FGS-MHXP-C	FGSB-MHXP-C
45° 水平弯头；含盖板	2	FGS-MH4A-C	FGSB-MH4A-C
90° 水平弯头；含盖板	2	FGS-MH9A-C	FGSB-MH9A-C
90° 扩展水平弯头；含盖板；与两个接合在一起的 45° 水平弯头相似	2	FGS-MH9A-C-45/2	
45° 向上弯头；含盖板	2	FGS-MU4A-C	FGSB-MU4A-C
90° 向上弯头；含盖板	2	FGS-MU9A-C	FGSB-MU9A-C
45° 向下弯头；含盖板	2	FGS-MD4A-C	FGSB-MD4A-C
90° 向下弯头；含盖板	2	FGS-MD9A-C	FGSB-MD9A-C
2x2 转换			
2x2 至 4x4 直通型转换组件；含盖板	(1) 2x2, (1) 4x4	FGS-MDSA-AC	
2x2 终端盖板			
终端盖板；包含连接件		FGS-HMEC-C	FGSB-HMEC-C

2x2 系统

垂直式出口和附件 – 2 英寸高 x 2 英寸宽



2x2 标准垂直式出口
(FGS-MSDS-C)



2x2 扩展垂直式出口
(FGS-MDSP-C)
*软管仅供参考



扩展垂直式出口
(所显示的 FGS-KDH2-C 连接到
2x2 FiberGuide 系统)
*软管仅供参考



双口 7/8 英寸软管附件
(FGS-KT03-CN)



2 英寸开槽软管
(FGS-MIDY)



2x2 喇叭型出口
(FGS-MTRM-C)

订购信息

说明	型号		
	连接件数量	黄色系统	黑色系统
2x2 垂直式出口			
标准垂直式出口；含盖板	2	FGS-MSDS-C	FGSB-MSDS-C
扩展垂直式出口；含盖板	1	FGS-MDSP-C	FGSB-MDSP-C
扩展垂直式出口；包含盖板和 2 英尺长的 2 英寸软管	1	FGS-KDH2-C	
喇叭型出口；含 2x2 连接件		FGS-MTRM-C	FGSB-MTRM-C
2x2 附件			
单口 2 英寸软管转换组件套件 – 含 2x2 连接件 (x = 长度 (英尺) : 0F、5F、10F、15F)		FGS-MEX1-C-xF	FGSB-MEX1-C-xF
双口 7/8 英寸软管转换组件套件 – 含 2x2 连接件		FGS-KT03-CN	FGS-KT03-CN
软管夹 10 件套；将 7/8 英寸软管连接到机架		FGS-HSHC-10	FGS-HSHC-10
开槽软管			
外径为 2 英寸的开槽软管； (X = 长度 (英尺) : 5、10、15、20、25、30、50、75、100、125、150、200、 250、350)		FGS-MIDY-xF	FGSB-MIDY-xF
外径为 7/8 英寸的开槽软管； (X = 长度 (英尺) : 5、10、15、20、25、50、75、100、125、150、200、250)		FGS-MFTY-xF	FGSB-MFTY-xF

2x2 系统

直槽和连接件 – 2 英寸高 x 2 英寸宽

直槽

2x2 直槽是 U 型线槽，它为光纤提供线槽。直槽的长度为 6 英尺，在水平方向上传输整个系统中的光纤。当围绕障碍物敷设时，还可以在垂直方向上安装直槽。每个连接套件随附了一个警告标签，标明了与光缆有关的注意事项。



水平直槽
(FGS-MSHA-C)

订购信息

说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
2x2 直槽； 水平直槽； 6 英尺长（含盖板）	FGS-MSHA-C	FGSB-MSHA-C

连接件

2x2 连接件用于从机械角度接合 FiberGuide® 槽。装配无需任何工具。




连接件
(FGS-MJWR-C)

订购信息


说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
2x2 连接件	FGS-MJWR-C	FGSB-MJWR-C

2x2 系统


部件图




水平三通 T型接头
(FGS-MHTA-C)




水平十字型接头
(FGS-MHXP-C)




45° 水平弯头
(FGS-MH4A-C)



90° 水平弯头
(FGS-MH9A-C)










90° 扩展水平弯头
(FGS-MH9A-C-45/2)



45° 向上弯头
(FGS-MU4A-C)

2x2 系统

部件图



2x6 系统

配件、垂直式出口和附件 – 2 英寸高 x 6 英寸宽

订购信息

说明	型号		
	连接件数量	黄色系统	黑色系统
2x6 配件			
水平三通 T 型接头	3	FGS-MHRT-G	FGSB-MHRT-G
水平十字型接头	4	FGS-MHXP-G	FGSB-MHXP-G
90° 水平弯头	2	FGS-MH9E-G	FGSB-MH9E-G
90° 向下弯头	2	FGS-MD9E-G	FGSB-MD9E-G
45° 水平弯头	2	FGS-MH4E-G	FGSB-MH4E-G
45° 向上弯头, 含金属盖板	2	FGS-MU4E-G	FGSB-MU4E-G
45° 向下弯头	2	FGS-MD4E-G	FGSB-MD4E-G
2x6 转换			
2x6 至 4x4 转换组件	(1) 2x6, (1) 4x4	FGS-MDSA-GA	FGSB-MDSA-GA
2x6 至 4x6 转换组件	(1) 2x6, (1) 4x6	FGS-MDSA-GB	FGSB-MDSA-GB
喇叭型出口		FGS-MTRM-G	FGSB-MTRM-G
2x6 垂直式出口			
2x6 至 2x2 垂直式出口	2	FGS-MDSP-G	FGSB-MDSP-G
2x6 附件			
双口 2 英寸软管转换组件套件		FGS-KT03-G-OF	FGS-KT03-G-OF
2x6 终端盖板		FGS-HMEC-G	FGS-HMEC-G
开槽软管			
外径为 2 英寸的开槽软管; (X = 长度 (英尺) : 5、10、15、20、25、30、 50、75、100、125、150、200、250、350)		FGS-MIDY-XF	FGSB-MIDY-XF

低高度 Express Exit™ 跨式快速出口

适用于 2x6 FiberGuide 系统的 Express Exit 跨式快速出口专为天花板较低的环境或者高度受限的环境设计，它在直槽侧壁上方仅延伸两英寸。Express Exit 跨式快速出口最多可容纳 150 根 (3 毫米直径) 跳线，包括可拆卸的后部理线器（用于进行额外的线缆管理），具有一个 2x2 的出口开孔。它是专为 2x6 FiberGuide 系统设计的，不应当用在任何其他 FiberGuide 系统上。



Express Exit 跨式快速出口
(FGS-MEXP-LP-G)

说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
低高度 Express Exit™ 跨式快速出口 (专为 2x6 系统设计) 包含底座、盖板、组装配件和支撑支架	FGS-MEXP-LP-G	FGSB-MEXP-LP-G

2x6 系统

配件、垂直式出口和附件 – 2 英寸高 x 6 英寸宽



2x6 至 2x2 垂直式出口
(FGS-MDSP-G)



水平三通 T 型接头
(FGS-MHRT-G)



水平十字型接头
(FGS-MHXP-G)



90° 水平弯头
(FGS-MH9E-G)



90° 向下弯头
(FGS-MD9E-G)



45° 水平弯头
(FGS-MH4E-G)



45° 向上弯头
(FGS-MU4E-G)
(包含金属盖板)



45° 向下弯头
(FGS-MD4E-G)



2x6 至 4x4 转换组件
(FGS-MDSA-GA)



2x6 至 4x6 转换组件
(FGS-MDSA-GB)



喇叭型出口
(FGS-MTRM-G)



终端盖板
(FGS-HMEC-G)

2x6 系统

直槽和连接件 – 2 英寸高 x 6 英寸宽

直槽

通过 2x6 FiberGuide® 直槽的独特四通道设计，可以将标准系统连接到支撑结构而无需在线槽中切孔或钻孔。这可确保跳线将不与任何螺钉头或螺栓接触。

订购信息

说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
2x6 直槽； 水平直槽； 6 英尺长，盖板单独购买	FGS-MSHS-G	FGSB-MSHS-G
2x6 附件		
用于水平直槽的铰链式盖板套件； 包含三个装配铰链和三个夹子	FGS-MSNC-B/G	FGSB-MSNC-B/G
用于水平直槽的卡入式盖板套件； 包含六个带安装扣的固定夹	FGS-MSSC-B/G	FGSB-MSSC-B/G
套件 - 10 个黑色固定夹*	FGS-DHCP	FGS-DHCP

* 请参见第 24 页上的图，详细了解如何使用固定夹和铰链。



直槽
(FGS-MSHS-G)



用于水平直槽的铰链式盖板套件
(FGS-MSNC-B/G)



6 英寸卡入式盖板
(FGS-MSSC-B/G)

连接件

一体式连接件利用出厂自带的紧固螺钉来确保强度和耐用性。装配时无需切割线槽或在线槽上钻孔。每个连接套件随附了一个警告标签，标明了与光缆有关的注意事项。




2x6 连接件
(FGS-JUNC-G)

订购信息


说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
2x6 连接件	FGS-JUNC-G	FGSB-JUNC-G

2x6 系统


部件图




2x6 至 2x2 垂直式出口
(FGS-MDSP-G)




水平三通 T 型接头
(FGS-MHRT-G)




水平十字型接头
(FGS-MHXP-G)





90° 水平弯头
(FGS-MH9E-G)



90° 向下弯头
(FGS-MD9E-G)




45° 水平弯头
(FGS-MH4E-G)




45° 向上弯头
(FGS-MU4E-G)

2x6 系统


部件图




2x6 至 4x4 转换组件
(FGS-MDSA-GA)




2x6 至 4x6 转换组件
(FGS-MDSA-GB)





喇叭型出口
(FGS-MTRM-G)




低高度
Express Exit™ 跨式快速出口
(FGS-MEXP-LP-G)




45° 向下弯头
(FGS-MD4E-G)




直槽
(FGS-MSHS-G)



连接件
(FGS-JUNC-G)



直槽的铰链式盖板
(FGS-MSNC-B/G)



水平直槽的卡入式盖板
(FGS-MSSC-B/G)

4x4 系统

配件 – 4 英寸高 x 4 英寸宽

订购信息

说明		型号				
	连接件数量	黄色系统	黄色系统 卡入式盖板	黑色系统	黑色系统 卡入式盖板	固定金属 盖板
4x4 配件						
水平三通 T型接头	3	FGS-MHRT-A	FGS-SHRT-A	FGSB-MHRT-A	FGSB-SHRT-A	FGS-CHRT-A
水平十字型接头	4	FGS-MHXP-A	FGS-SHXP-A	FGSB-MHXP-A	FGSB-SHXP-A	FGS-CHXP-A
90° 水平弯头	2	FGS-MH9E-A	FGS-SH9E-A	FGSB-MH9E-A	FGSB-SH9E-A	FGS-CH9E-A
90° 向上弯头，含金属盖板	2	FGS-MU9E-A	FGS-SU9E-A	FGSB-MU9E-A	FGSB-SU9E-A	
90° 向下弯头	2	FGS-MD9E-A	FGS-SD9E-A	FGSB-MD9E-A	FGSB-SD9E-A	FGS-CD9E-A
45° 水平弯头	2	FGS-MH4E-A	FGS-SH4E-A	FGSB-MH4E-A		FGS-CH4E-A
45° 向上弯头，含金属盖板	2	FGS-MU4E-A	FGS-SU4E-A	FGSB-MU4E-A		
45° 向下弯头	2	FGS-MD4E-A	FGS-SD4E-A	FGSB-MD4E-A	FGSB-SD4E-A	FGS-CD4E-A
4x4 转换						
4x4 至 4x6 直通型转换组件	(1) 4x4, (1) 4x6	FGS-MDSA-AB	FGS-SDSA-AB	FGSB-MDSA-AB		FGS-CDSA-AB
4x4 可伸展型直槽	2	FGS-MVAR-A		FGSB-MVAR-A		
4 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽；包含组装配件		FGS-MHIS-A		FGSB-MHIS-A		
6 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽；包含组装配件		FGS-MHIS-B		FGSB-MHIS-B		
12 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽；包含组装配件		FGS-MHIS-F		FGSB-MHIS-F		
Cut-in 插入式 T 形槽器材		FGS-MHIS-JIG-A/B/F		FGS-MHIS-JIG-A/B/F		
4x4 终端盖板		FGS-HMEC-Y		FGS-HMEC-A		

4x4 系统

配件 - 4 英寸高 x 4 英寸宽



水平三通 T 型接头
(FGS-MHRT-A)



水平十字型接头
(FGS-MHXP-A)



90° 水平弯头
(FGS-MH9E-A)



90° 向上弯头, 含金属盖板
(FGS-MU9E-A)



90° 向下弯头
(FGS-MD9E-A)



45° 水平弯头
(FGS-MH4E-A)



45° 向上弯头, 含金属盖板
(FGS-MU4E-A)



45° 向下弯头
(FGS-MD4E-A)



4x4 至 4x6 直通型转换组件
(FGS-MDSA-AB)



可伸展型直槽
(FGS-MVAR-A)



Cut-in 插入式三通接头
(FGS-MHIS-A)



直槽上显示的 T 形槽器材
(FGS-MHIS-JIG-A/B/F)



终端盖板
(FGS-HMEC-A)



卡入式塑料盖
(所显示的 FGS-SH4E-A 连接到
具有连接件的 45° 水平弯头)

4x4 系统

垂直式出口和附件 – 4 英寸高 x 4 英寸宽

提供了一系列 4x4 垂直式出口 选件，这些选件可以将光缆从置顶置顶式的水平直槽引入到下方光纤设备。

订购信息

说明	型号		
	连接件数量	黄色系统	黑色系统
4x4 垂直式出口			
垂直式出口	2**	FGS-MDSP-A	FGSB-MDSP-A
4x4 垂直式出口的盖板		FGS-MCDS-AB	FGSB-MCDS-AB
扩展垂直式出口	2*	FGS-MDSP-EX-A	FGSB-MDSP-EX-A
4x4 扩展垂直式出口的盖板		FGS-MCDS-EX-AB	FGSB-MCDS-EX-AB
垂直式出口插件		FGS-MDSP-A/I	FGSB-MDSP-A/I
4x4 和 4x6 垂直式出口上使用的喇叭型出口； 不需要 4 英寸连接件		FGS-MTRM-A	FGSB-MTRM-A
垂直式出口连接件		FGS-MJWR-A	FGSB-MJWR-A
4x4/4x6 垂直式出口； 插入件将垂直式出口 底部转换为 2x2 英寸，而不使用 2 英寸到 4 英寸转换组件，节省垂直空间		FGS-HDSI-AB	FGS-HDSI-AB
4x4 附件			
软管附件的方形到 2 英寸圆形转换组件； 需要连接件 FGS-MJWR-A			
4 英寸方形到 2 英寸圆形转换组件套件	1	FGS-MSRA-A	FGSB-MSRA-A
双口 2 英寸软管附件		FGS-KT03-ANH	FGS-KT03-ANH
单口 2 英寸软管附件		FGS-KT03-A1NH	FGS-KT03-A1NH
四口 2 英寸软管附件		FGS-KT03-A4-OF	FGS-KT03-A4-OF
4x4 四口 7/8 英寸软管附件		FGS-KT07-A4-OF	FGS-KT07-A4-OF
开槽软管			
外径为 2 英寸的开槽软管； (X = 长度 (英尺) : 5、10、15、20、25、 50、75、100、125、150、200、250)		FGS-MIDY-xF	FGSB-MIDY-xF
外径为 7/8 英寸的开槽软管； (X = 长度 (英尺) : 5、10、15、20、25、 50、75、100、125、150、200、250)		FGS-MFTY-xF	FGSB-MFTY-xF

*如果分支连接到配件或直槽，则需要第三个连接件。

**这个分支连接件的类型必须为 FGS-MJWR-A 或 FGSB-MJWR-A。

4x4 系统

垂直式出口和附件 – 4 英寸高 x 4 英寸宽



垂直式出口
(FGS-MDSP-A)



4x4 垂直式出口的盖板
(FGS-MCDS-AB)



扩展垂直式出口
(FGS-MDSP-EX-A)



垂直式出口插件
(FGS-MDSP-A/I)



喇叭型出口
(FGS-MTRM-A)



垂直式出口连接件
(FGS-MJWR-A)



4x4/4x6 垂直式出口插件
(FGS-HDSI-AB)



带软管的 4 英寸方形转
2 英寸圆形转换组件
(FGS-MSRA-A 需要
FGS-MJWR-A 连接件)



双口 2 英寸软管附件
(FGS-KT03-ANH)



单口 2 英寸软管附件
(FGS-KT03-A1NH)



2 英寸 Quad Flex 套管附件
(FGS-KT03-A4-OF)

4x4 系统

直槽和 Snap-Fit™ 卡扣连接件 – 4 英寸高 x 4 英寸宽

直槽

通过 4x4 FiberGuide® 直槽的独特四通道设计，可以将标准系统连接到支撑结构而无需在线槽中切孔或钻孔。这可确保跳线将不与任何螺钉头或螺栓接触，在 4x4 系统（线缆越多，对线槽底部跳线的压力越大）中这是一个重要考虑因素。



订购信息

说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
4x4 直槽		
水平直槽；6 英尺长，盖板单独购买	FGS-MSHS-A	FGSB-MSHS-A
可伸展型直槽	FGS-MVAR-A	FGSB-MVAR-A
4x4 附件		
用于水平直槽的铰链式盖板套件；包含三个装配铰链和三个夹子	FGS-MSNC-A	FGSB-MSNC-A
用于水平直槽的卡入式盖板套件；包含六个带安装扣的固定夹	FGS-MSSC-A	FGSB-MSSC-A
套件 - 10 个黑色固定夹	FGS-DHCP	FGS-DHCP
套件 - 10 个黑色固定夹和 10 个铰链	FGS-DHHC (黄色铰链)	FGSB-DHHC (黑色铰链)

Snap-Fit™ 卡扣式连接件

为 4 英寸 FiberGuide® 系统提供了 Snap-Fit™ 卡扣连接件组件。Snap-Fit 卡扣式连接件是完全不用工具的连接件。安装或拆卸时无需其他工具。该接头具有较高的固定力，包括机架。每个连接套件随附了一个警告标签，标明了与光缆有关的注意事项。




订购信息


说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
4x4 Snap-Fit™ 卡扣连接件	FGS-MFAW-A	FGSB-MFAW-A

4x4 系统


部件图




水平三通 T型接头
(FGS-MHRT-A)




水平十字型接头
(FGS-MHXP-A)




90° 水平弯头
(FGS-MH9E-A)



90° 向上弯头
(FGS-MU9E-A)




90° 向下弯头
(FGS-MD9E-A)




45° 水平弯头
(FGS-MH4E-A)

4x4 系统


部件图




45° 向上弯头
(FGS-MU4E-A)




45° 向下弯头
(FGS-MD4E-A)




4x4 至 4x6 直通型转换组件
(FGS-MDSA-AB)




可伸展型直槽
(FGS-MVAR-A)




Cut-in 插入式三通接头
(FGS-MHIS-A)



垂直式出口
(FGS-MDSP-A)




扩展垂直式出口
(FGS-MDSP-EX-A)




4 英寸直槽的卡入式盖板
(FGS-MSSC-A)

4x4 系统


部件图




喇叭型出口
(FGS-MTRM-A)




4x4/4x6 垂直式出口插件
(FGS-HDSI-AB)




带软管的 4 英寸方形转 2 英寸圆形转换组件
(FGS-ASRI-X*)



水平直槽
(FGS-MSHS-A)



用于 4 英寸水平直槽的铰链式盖板
(FGS-MSNC-A)



Snap-Fit 卡扣式连接件
(FGS-MFAW-A)



即将推出的部件
(FGS-DHCP)



即将推出的部件
(FGS-DHHC)

4x6 系统

配件 – 4 英寸高 x 6 英寸宽

订购信息

说明		型号				
	连接件数量	黄色系统	黄色系统 卡入式盖板	黑色系统	黑色系统 卡入式盖板	固定金属盖板
4x6 配件						
水平三通 T型接头	3	FGS-MHRT-B	FGS-SHRT-B	FGSB-MHRT-B	FGSB-SHRT-B	FGS-CHRT-B
水平十字型接头	4	FGS-MHXP-B	FGS-SHXP-B	FGSB-MHXP-B	FGSB-SHXP-B	FGS-CHXP-B
90° 水平弯头	2	FGS-MH9E-B	FGS-SH9E-B	FGSB-MH9E-B	FGSB-SH9E-B	FGS-CH9E-B
90° 向上弯头，含金属盖板	2	FGS-MU9E-B		FGSB-MU9E-B		
90° 向下弯头	2	FGS-MD9E-B	FGS-SD9E-B	FGSB-MD9E-B	FGSB-SD9E-B	FGS-CD9E-B
45° 水平弯头	2	FGS-MH4E-B	FGS-SH4E-B	FGSB-MH4E-B		FGS-CH4E-B
45° 向上弯头，含金属盖板	2	FGS-MU4E-B	FGS-SU4E-B	FGSB-MU4E-B		
45° 向下弯头	2	FGS-MD4E-B	FGS-SD4E-B	FGSB-MD4E-B	FGSB-SD4E-B	FGS-CD4E-B
4x6 转换						
4x4 至 4x6 直通型转换组件	(1) 4x4, (1) 4x6	FGS-MDSA-AB	FGS-SDSA-AB	FGSB-MDSA-AB	FGSB-SDSA-AB	FGS-CDSA-AB
4x12 至单个 4x6 转换组件		FGS-MDSA-FB	FGS-SDSA-FB	FGSB-MDSA-FB	FGSB-SDSA-FB	
4x6 可伸展型直槽	2	FGS-MVAR-B		FGSB-MVAR-B		
4 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽；包含组装配件		FGS-MHIS-A		FGSB-MHIS-A		
6 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽；包含组装配件		FGS-MHIS-B		FGSB-MHIS-B		
12 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽；包含组装配件		FGS-MHIS-F		FGSB-MHIS-F		
Cut-in 插入式 T 形槽器材		FGS-MHIS-JIG-A/B/F		FGS-MHIS-JIG-A/B/F		
4x6 终端盖板						
		FGS-HMEC-B		FGS-HMEC-B		

4x6 系统

配件 - 4 英寸高 x 6 英寸宽



水平三通 T 型接头
(FGS-MHRT-B)



水平十字型接头
(FGS-MHXP-B)



90° 水平弯头
(FGS-MH9E-B)



90° 向上弯头, 含盖板
(FGS-MU9E-B)



90° 向下弯头
(FGS-MD9E-B)



45° 水平弯头
(FGS-MH4E-B)



45° 向上弯头, 含盖板
(FGS-MU4E-B)



45° 向下弯头
(FGS-MD4E-B)



4x4 至 4x6 直通型转换组件
(FGS-MDSA-AB)



可伸展型直槽
(FGS-MVAR-B)



6 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽
(FGS-MHIS-B)



Cut-in 插入式 T 形槽器材
(直槽上显示的
FGS-MHIS-JIG-A/B/F)



4x12 至单个 4x6 转换组件
(FGS-MDSA-FB)



终端盖板
(FGS-HMEC-B)



搭锁式塑料盖
(FGS-SH4E-B)

4x6 系统

垂直式出口和附件 – 4 英寸高 x 6 英寸宽

4x6 垂直式出口和附件将光缆从置顶的水平直槽引入到下方的光纤设备。所有的 4x6 垂直式出口都具有 4 英寸出口并连接到下面列出的 4 英寸 x 4 英寸附件。

订购信息

说明	连接件数量	型号	
		黄色系统	黑色系统
4x6 垂直式出口			
垂直式出口注释：如需喇叭型垂直式出口，则采用 4x4 组件 (FGS-MTRM-A)	2*	FGS-MDSP-B	FGSB-MDSP-B
4x6 垂直式出口和双垂直式出口的盖板	-	FGS-MCDS-AB**	FGSB-MCDS-AB**
扩展垂直式出口	2	FGS-MDSP-EX-B	FGSB-MDSP-EX-B
4x6 扩展垂直式出口的盖板	-	FGS-MCDS-EX-AB	FGSB-MCDS-EX-AB
垂直式出口插件	-	FGS-MDSP-B/I	FGSB-MDSP-B/I
双下降式垂直式出口	2*	FGS-MDSP-2B	FGSB-MDSP-2B
带有隔离装置的双下降式垂直式出口	2	FGS-MDSP-2B-IMP	FGSB-MDSP-2B-IMP
带隔离装置的双下降式垂直式出口的喇叭型出口（每套 2 个）		FGS-MTRM-2B-IMP	FGSB-MTRM-2B-IMP
垂直式出口的连接件，4x4		FGS-MJWR-A	FGSB-MJWR-A
垂直式出口的连接件，4x6		FGS-MJWR-B	FGSB-MJWR-B
4x4/4x6 垂直式出口插件；将垂直式出口底部转换为 2x2 英寸，而不使用 2 英寸到 4 英寸转换组件，节省垂直空间		FGS-HDSI-AB	FGS-HDSI-AB
喇叭型出口；4x4 – 不需要 4 英寸连接件		FGS-MTRM-A	FGSB-MTRM-A
喇叭型出口；4x6 – 不需要 6 英寸连接件		FGS-MTRM-B	FGSB-MTRM-B
4x4 附件			
软管附件的方形到 2 英寸圆形转换组件；连接到垂直式出口所需的一个 4x4 连接件 (FGS-MJWR-A)			
4 英寸方形到 2 英寸圆形转换组件套件		FGS-MSRA-A	FGSB-MSRA-A
双口 2 英寸软管附件；无需 4x4 连接件		FGS-KT03-ANH	FGS-KT03-ANH
双口 2 英寸软管附件，带软管；不需要连接件。 (X = 长度 (英尺) : 5、10、15)		FGS-KT03-AxxF	FGSB-KT03-AxxF
单口 2 英寸软管附件；无需 4x4 连接件		FGS-KT03-A1NH	FGS-KT03-A1NH
四口 2 英寸软管附件；无需 4x4 连接件		FGS-KT03-A4-OF	FGS-KT03-A4-OF
4x4 四口 7/8 英寸软管附件；无需 4x4 连接件		FGS-KT07-A4-OF	FGS-KT07-A4-OF
4x6 附件			
双口 2 英寸软管附件；无需 4x6 连接件 (XX = 5 英尺、10 英尺、15 英尺)		FGS-KT03-B-xxF	FGSB-KT03-B
四口 2 英寸软管附件，长 5 英尺；无需 4x6 连接件 (X = 0 英尺、5 英尺)		FGS-KT03-B4-xxF	FGS-KT03-B4-xxF
开槽软管			
外径为 2 英寸的开槽软管； (X = 长度 (英尺) : 5、10、15、20、25、50、75、100、125、150、200、250)		FGS-MIDY-XF	FGSB-MIDY-XF
外径为 7/8 英寸的开槽软管； (X = 长度 (英尺) : 5、10、15、20、25、50、75、100、125、150、200、250)		FGS-MFTY-XF	FGSB-MFTY-XF

*4x4 连接件是将分支连接到配件或直槽所必需的。这个分支连接件的类型必须为 FGS-MJWR-A 或 FGSB-MJWR-A。** 双垂直式出口需要两个盖板。

4x6 系统

垂直式出口和附件 – 4 英寸高 x 6 英寸宽



垂直式出口
(FGS-MDSP-B)



4x6 垂直式出口的盖板
(FGS-MCDS-AB)



扩展垂直式出口
(显示的含盖板和不含盖板的
FGS-MDSP-EX-B)



垂直式出口插件
(FGS-MDSP-B/I)



双垂直式出口
(FGS-MDSP-2B)



带有隔离装置的双垂直式出口
(FGS-MDSP-2B-IMP)



带隔离装置的双垂直式出口的
喇叭型出口套件
(FGS-MTRM-2B-IMP)



单口 2 英寸软管附件
(FGS-KT03-A1)
* 软管仅供参考



喇叭型出口套件
(FGS-MTRM-B)



4x4/4x6 垂直式出口插件
(FGS-HDSI-AB)



垂直式出口连接件
(FGS-MJWR-B)



带软管的 4 英寸方形转
2 英寸圆形转换组件
FGS-MSRA-A
(需要 FGS-MJWR-A
连接件)



双口 2 英寸软管附件
(FGS-KT03-ANH)
* 软管仅供参考



2 英寸 Quad Flex 软管附件
(FGS-KT03-A4-OF)
* 软管仅供参考

4x6 系统

直槽和 Snap-Fit™ 卡扣连接件 – 4 英寸高 x 6 英寸宽

直槽

通过 4x6 FiberGuide® 直槽的独特四通道设计，可以将标准系统连接到支撑结构而无需在线槽中切孔或钻孔。这可确保跳线将不与任何螺钉头或螺栓接触，在 4x6 系统（线缆越多，对线槽底部跳线的压力越大）中这是一个重要考虑因素。



水平直槽
(FGS-MSHS-B)



可伸展型直槽
(FGS-MVAR-B)



用于水平直槽的铰链式盖板套件
(FGS-MSNC-B/G)



水平直槽的 6 英寸卡入式盖板
(FGS-MSSC-B/G)

订购信息

说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
4x6 水平直槽		
水平直槽；6 英尺长，盖板单独购买	FGS-MSHS-B	FGSB-MSHS-B
可伸展型直槽	FGS-MVAR-B	FGSB-MVAR-B
余量存储直槽	FGS-MSHS-STOR-B	
4x6 附件		
用于水平直槽的铰链式盖板套件；包含三个装配铰链和三个夹子	FGS-MSNC-B/G	FGSB-MSNC-B/G
用于水平直槽的 6 英寸卡入式盖板套件；包含六个带安装扣的固定夹	FGS-MSSC-B/G	FGSB-MSSC-B/G
套件 - 10 个黑色固定夹*	FGS-DHCP	FGS-DHCP
套件 - 10 个黑色固定夹和 10 个铰链*	FGS-DHHC	FGSB-DHHC

* 请参见第 39 页上的图，详细了解如何使用固定夹和铰链。

Snap-Fit™ 卡扣式连接件

为 6 英寸 FiberGuide® 系统提供了 Snap-Fit™ 卡扣连接件组件。这个新连接件是完全不用工具的连接件。安装或拆卸时无需其他工具。Snap-Fit 卡扣式连接件表现出优异的夹持力，可容纳支撑支架。每个连接套件随附了一个警告标签，标明了与光缆有关的注意事项。




Snap-Fit 卡扣式连接件
(FGS-MFAW-B)

订购信息


说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
4x6 Snap-fit 卡扣式连接件	FGS-MFAW-B	FGSB-MFAW-B

4x6 系统


部件图




水平三通 T 型接头
(FGS-MHRT-B)




水平十字型接头
(FGS-MHXP-B)




90° 水平弯头
(FGS-MH9E-B)




45° 水平弯头
(FGS-MH4E-B)




90° 向上弯头
(FGS-MU9E-B)



90° 向下弯头
(FGS-MD9E-B)




45° 向上弯头
(FGS-MU4E-B)




45° 向下弯头
(FGS-MD4E-B)

4x6 系统

部件图




收缩的直槽




扩展的直槽


可伸展型直槽
(FGS-MVAR-B)




6 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽
(FGS-MHIS-B)





喇叭型出口
(FGS-MTRM-B)




垂直式出口
(FGS-MDSP-B)





扩展垂直式出口
(FGS-MDSP-EX-B)



水平直槽
(FGS-MSHS-B)





直槽的 6 英寸卡入式盖板
(FGS-MSSC-B/G)




后端


直槽
(不含)



直槽的铰链式盖板
(FGS-MSNC-B/G)



Snap-Fit 卡扣式连接件组件
(FGS-MFAW-B)



余量存储直槽
(FGS-MSHS-STOR-B)

4x12 系统


配件 – 4 英寸高 x 12 英寸宽

订购信息

说明		型号			
	连接件数量	黄色系统	黄色系统 卡入式盖板	黑色系统	黑色系统 卡入式盖板
4x12 配件					
水平三通 T 型接头	3	FGS-MHRT-F	FGS-SHRT-F	FGSB-MHRT-F	FGSB-SHRT-F
水平十字型接头	4	FGS-MHXP-F	FGS-SHXP-F	FGSB-MHXP-F	FGSB-SHXP-F
90° 水平弯头	2	FGS-MH9E-F	FGS-SH9E-F	FGSB-MH9E-F	FGSB-SH9E-F
90° 向下弯头	2	FGS-MD9E-F	FGS-SD9E-F	FGSB-MD9E-F	FGSB-SD9E-F
45° 水平弯头	2	FGS-MH4E-F	FGS-SH4E-F	FGSB-MH4E-F	FGSB-SH4E-F
45° 向上弯头	2	FGS-MU4E-F	FGS-SU4E-F	FGSB-MU4E-F	FGSB-SU4E-F
45° 向下弯头	2	FGS-MD4E-F	FGS-SD4E-F	FGSB-MD4E-F	FGSB-SD4E-F
水平三通 T 型接头 (带单个 6 英寸出口)	(2) 4x12, (1) 4x6	FGS-MHRT-F/B	FGS-SHRT-F/B	FGSB-MHRT-F/B	FGSB-SHRT-F/B
带两个 6 英寸出口的 水平十字型接头	(2) 4x12, (2) 4x6	FGS-MHXP-B/F	FGS-SHXP-B/F	FGSB-MHXP-B/F	FGSB-SHXP-B/F
4x12 转换					
4x12 至双 4x6 转换组件	(1) 4x12, (2) 4x6	FGS-MDSA-F2B	FGS-SDSA-F2B	FGSB-MDSA-F2B	FGSB-SDSA-F2B
4x12 至单个 4x6 转换组件	(1) 4x12, (1) 4x6	FGS-MDSA-FB	FGS-SDSA-FB	FGSB-MDSA-FB	FGSB-SDSA-FB
4x12 至 4x6 右转换组件； 包含紧固硬件		FGS-MDSA-FB-R		FGS-MDSA-FB-R	
右转换组件的固定金属盖板		FGS-VDSA-FB-R		FGS-VDSA-FB-R	
4x12 至 4x6 左转换组件； 包含紧固硬件		FGS-MDSA-FB-L		FGS-MDSA-FB-L	
左转换组件的固定金属盖板		FGS-VDSA-FB-L		FGS-VDSA-FB-L	
可伸展型直槽	2	FGS-MVAR-F	-	FGSB-MVAR-F	-
4 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽； 包含组装配件	-	FGS-MHIS-A	-	FGSB-MHIS-A	-
6 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽； 包含组装配件	-	FGS-MHIS-B	-	FGSB-MHIS-B	-
12 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽； 包含组装配件	-	FGS-MHIS-F	-	FGSB-MHIS-F	-
Cut-in 插入式 T 形槽器材	-	FGS-MHIS-JIG-A/B/F	-	FGS-MHIS-JIG-A/B/F	-
4x12 终端盖板					
用于以下系统的 4x12 可变支撑固定套件；每个套件包含所有必需的组装配件。配件单独销售。					
FGS-MDSP-F (垂直式出口)		FGS-MDSP-F-VS		FGS-MDSP-F-VS	
FGS-MHRT-F (水平三通 T 型接头)		FGS-MHRT-F-VS		FGS-MHRT-F-VS	
FGS-MHXP-F (水平十字型接头)		FGS-MHXP-F-VS		FGS-MHXP-F-VS	
FGS-MH9E-F (90° 水平弯头)		FGS-MH9E-F-VS		FGS-MH9E-F-VS	
FGS-MHRT-F/B (水平三通 T 型接头 - 6 英寸/12 英寸)		FGS-MHRT-F/B-VS		FGS-MHRT-F/B-VS	
FGS-MHXP-B/F (水平十字型接头 - 6 英寸/12 英寸)		FGS-MHXP-B/F-VS		FGS-MHXP-B/F-VS	

4x12 系统

配件 - 4 英寸高 x 12 英寸宽



水平三通 T 型接头
(FGS-MHRT-F)



水平十字型接头
(FGS-MHXP-F)




90° 水平弯头
(FGS-MH9E-F)



90° 向下弯头
(FGS-MD9E-F)



45° 水平弯头
(FGS-MH4E-F)



45° 向上弯头
(FGS-MU4E-F)



45° 向下弯头
(FGS-MD4E-F)



带单个 6 英寸出口的
水平三通 T 型接头
(FGS-MHRT-F/B)



带两个 6 英寸出口的
水平十字型接头
(FGS-MHXP-B/F)



4x12 至双 4x6 转换组件
(FGS-MDSA-F2B)



4x12 至单个 4x6 转换组件
(FGS-MDSA-FB)



4x12 至 4x6 转换组件 - 右
(FGS-MDSA-FB-R)



4x12 至 4x6 转换组件 - 左
(FGS-MDSA-FB-L)



终端盖板
(FGS-HMEC-F)



可伸展型直槽
(FGS-MVAR-F)



12 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽
(FGS-MHIS-F)



Cut-in 插入式 T 形槽器材
(直槽上显示的
FGS-MHIS-JIG-A/B/F)



卡入式盖板
(FGS-SH4E-F 单独显示)



卡入式盖板安装



卡入式盖板
(所显示的 FGS-SH4E-F 已安装)

4x12 系统

垂直式出口和附件 – 4 英寸高 x 12 英寸宽

提供了一系列 4x12 垂直式出口和附件，它们可以将光缆从置顶的水平直槽引入到下面的光纤设备。4x12 垂直式出口具有一个 4x6 出口，并连接到下列 4x6 出口附件。

订购信息

说明	连接件数量	型号	
		黄色系统	黑色系统
4x12 垂直式出口			
垂直式出口	2*	FGS-MDSP-F	FGSB-MDSP-F
4x12 垂直式出口的盖板	–	FGS-SDSP-F	FGSB-SDSP-F
垂直式出口插件	–	FGS-MDSP-F/I	FGSB-MDSP-F/I
喇叭型出口	–	FGS-MTRM-F	FGSB-MTRM-F
具有后部 T 形槽的垂直式出口	3*	FGS-MDRT-F	FGSB-MDRT-F
Island T 三通接头（含线轴和出厂安装的喇叭型出口）；专门用于康普 NGF 光纤配线架存储线槽	2	FGS-ISLAND-F	
Island T 三通接头，带缩进式分线盘	3	FGS-ISLAND3-F	FGSB-ISLAND3-F
4x12 附件			
4x6 双口 2 英寸软管附件		FGS-KT03-B-OF	FGS-KT03-B-OF
4x6 喇叭型出口套件； 用在 4x12 垂直式出口上		FGS-MTRM-B	FGSB-MTRM-B
4x12 至 4x4 垂直式出口转换器； 转换垂直式出口开孔以接受 4x4 开槽套管	–	FGS-HDSI-F/D	FGS-HDSI-F/D
4x12 到 2x2 垂直式出口转换器	–	FGS-HDSI-F/C	FGS-HDSI-F/C
Quad Flex 套管附件		FGS-KT03-B4-OF	FGS-KT03-B4-OF
开槽软管			
外径为 2 英寸的开槽软管； (X = 长度 (英尺) : 5、10、15、20、25、 50、75、100、125、150、200、250)		FGS-MIDY-XF	FGSB-MIDY-XF

* 如果分支连接到配件或直槽，需要一个额外的连接件。这个 4x6 连接件的类型必须为 FGS-MFAW-B 或 FGSB-MFAW-B。

4x12 系统

垂直式出口和附件 – 4 英寸高 x 12 英寸宽



垂直式出口
(FGS-MDSP-F)



4x12 垂直式出口的盖板
(FGS-SDSP-F)



喇叭型出口
(FGS-MTRM-F)



具有后部 T 形槽的垂直式出口
(FGS-MDRT-F)



Island T 三通接头
(FGS-ISLAND-F)



Island T 三通接头，
带缩进式分线盘
(所显示的 FGS-ISLAND3-F 带
12 英寸连接件、90° 向下弯头和
喇叭型出口)



4x6 双口 2 英寸软管附件
(FGS-KT03-B-OF)
* 软管仅供参考



4x6 喇叭型出口套件
(FGS-MTRM-B)



4x12 至 4x4 垂直式出口
转换器
(FGS-HDSI-F/D)



不使用硬件即可将 FGS-HDSI-F/D 连接到 4x12 垂直式出口和
4x4 开槽套管



Quad Flex 套管附件
(FGS-KT03-B4-OF)



4x12 到 2x2 垂直式出口
转换器
(FGS-HDSI-F/C)

4x12 系统

直槽 – 4 英寸高 x 12 英寸宽

4x12 FiberGuide® 直槽独特的九条滑槽型加强筋设计，提供了无与伦比的强度，通过它可以连接支撑结构而无需在光缆线槽中切割或钻孔。这可确保跳线将不与任何螺钉头或螺栓接触，在 4x4、4x6 和 4x12 系统（线缆越多，对光缆线槽底部跳线的压力越大）中这是一个重要考虑因素。

4x12 系统的盖板具有搭锁式设计。这使得盖板可以用在净空高度有限的环境中。每个订单都随附两个 3 英尺盖板槽，便于一个人拆卸盖板。每个盖板套件都包含一个系带套件。直槽盖板要放在 4x12 垂直式出口上，可以通过减少需要进行的测量和切割次数来加快安装。




水平直槽
(FGS-MSHS-F)



水平直槽盖板
(FGS-MSSC-F 包含两个 3 英尺长的固定硬件)



可伸展型直槽
(FGS-MVAR-F)



水平直槽的 12 英寸铰链盖套件
(FGS-MSNC-F)



直槽盖板栓住位



连接到直槽的直槽盖板

订购信息

说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
4x12 直槽		
水平直槽；6 英尺长，盖板单独购买	FGS-MSHS-F	FGSB-MSHS-F
可伸展型直槽	FGS-MVAR-F	FGSB-MVAR-F
余量存储直槽	FGS-MSHS-STOR-F	FGSB-MSHS-STOR-F
4x12 附件		
用于水平直槽的铰链式盖板套件；包含五个装配铰链和三个夹子	FGS-MSNC-F	FGSB-MSNC-F
用于水平直槽的卡入式盖板套件；包含 3 英寸盖板和可选的系带套件	FGS-MSSC-F	FGSB-MSSC-F
套件 - 10 个黑色固定夹*	FGS-DHCP	FGS-DHCP
套件 - 10 个黑色固定夹和 10 个铰链	FGS-DHHC	FGSB-DHHC

* 请参见第 48 页上的图，详细了解如何使用固定夹和铰链。

4x12 系统

Snap-Fit™ 卡扣连接件 – 4 英寸高 x 12 英寸宽

为 12 英寸 FiberGuide® 系统提供了新型 Snap-Fit™ 卡扣连接件。Snap-Fit 卡扣式连接件是完全不用工具的连接件。安装或拆卸时无需其他工具。Snap-Fit 卡扣式连接件表现出优异的夹持力，可容纳支撑支架。




4x12 Snap-Fit 卡扣式连接件
(FGS-MFAW-F)

订购信息


说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
4x12 Snap-Fit™ 卡扣连接件	FGS-MFAW-F	FGSB-MFAW-F

4x12 系统


部件图




水平三通 T型接头
(FGS-MHRT-F)




水平十字型接头
(FGS-MHXP-F)




90° 水平弯头
(FGS-MH9E-F)




90° 向下弯头
(FGS-MD9E-F)




45° 水平弯头
(FGS-MH4E-F)



45° 向上弯头
(FGS-MU4E-F)




45° 向下弯头
(FGS-MD4E-F)




带 (单个) 6 英寸出口的水平三通 T型接头
(FGS-MHRT-F/B)

4x12 系统


部件图




带 (两个) 6 英寸出口的水平十字型接头
(FGS-MHXP-B/F)




4x12 至 4x6 双转换组件
(FGS-MDSA-F2B)




4x12 至 4x6 转换组件
(FGS-MDSA-FB)




终端盖板
(FGS-HMEC-F)




可伸展型直槽
(FGS-MVAR-F)



12 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽
(FGS-MHIS-F)




垂直式出口
(FGS-MDSP-F)




喇叭型出口
(FGS-MTRM-F)

4x12 系统


部件图




Island T 三通接头, 带缩进式分线盘
(FGS-ISLAND3-F)




Island T 三通接头
(FGS-ISLAND-F)




直槽
(FGS-MSHS-F)




用于水平直槽的铰链式盖板
(FGS-MSNC-F)



具有后部 T 形槽的垂直式出口
(FGS-MDRT-F)



Snap-Fit 卡扣式连接件
(FGS-MFAW-F)



余量存储直槽
(FGS-MSHS-STOR-F)

4x24 系统

配件 - 4 英寸高 x 24 英寸宽



终端盖板
(FGS-HMEC-H)



带双 12 英寸出口的
水平十字型接头
(FGS-MHXP-F/H)



水平十字型接头
(FGS-MHXP-H)



45° 水平弯头
(FGS-MH4E-H)



带单个 12 英寸出口的
水平三通 T 型接头
(FGS-MHRT-H/F)



12 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽
(FGS-MHIS-F/H)



45° 向下弯头
(FGSB-MD4E-H)



4x24 至 4x12 转换组件
(FGSB-MDSA-HF)



45° 向上弯头
(FGSB-MU4E-H)

订购信息

说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
4x24 配件		
45° 水平弯头	FGS-MH4E-H	FGSB-MH4E-H
带单个 12 英寸出口的水平三通 T 型接头	FGS-MHRT-H/F	FGSB-MHRT-H/F
带三个 24 英寸出口的水平三通 T 型接头	FGS-MHRT-H	FGSB-MHRT-H
水平十字型接头	FGS-MHXP-H	FGSB-MHXP-H
带双 12 英寸出口的水平十字型接头	FGS-MHXP-F/H	FGSB-MHXP-F/H
45° 向上弯头	FGS-MU4E-H	FGSB-MU4E-H
45° 向下弯头	FGS-MD4E-H	FGSB-MD4E-H
4x24 转换		
用于 4x24 的 12 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽*	FGS-MHIS-F/H	-
用于 4x24 的 6 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽*	FGS-MHIS-B/H	-
用于 4x24 的 4 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽*	FGS-MHIS-A/H	FGSB-MHIS-A/H
4x24 至 4x12 转换组件	FGS-MDSA-HF	FGSB-MDSA-HF
4x24 终端盖板		
FGS-HMEC-H	FGS-HMEC-H	

* 专为 4x24 英寸系统设计。

4x24 系统

垂直式出口 – 4 英寸高 x 24 英寸宽

4x24 垂直式出口和附件将光缆从置顶的水平直槽引入到下方的光纤设备。



Island T 三通接头，
带单个 12 英寸接头
(FGS-ISLAND-H/F)



喇叭型出口
(FGS-MTRM-H)

订购信息

说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
Island T 三通接头，带单个 12 英寸接头	FGS-ISLAND-H/F	FGSB-ISLAND-H/F
喇叭型出口	FGS-MTRM-H	FGS-MTRM-H

4x24 系统

直槽、Snap-Fit™ 卡扣连接件和盖板 – 4 英寸高 x 24 英寸宽

直槽

4x24 直槽独特的双壁通道设计可为高密度应用提供较高的强度和耐用性并允许标准系统连接至机架结构，无需在槽内切孔或钻孔。六通道设计可确保跳线不会接触到任何螺钉头或螺栓，当线槽内存在大量线缆，对线槽底部跳线产生大量压力时需考虑使用 4x24 系统。



直槽
(FGS-MSHS-H)

订购信息

说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
4x24 直槽；水平直槽，6 英尺长	FGS-MSHS-H	FGSB-MSHS-H

Snap-Fit 卡扣式连接件

Snap-Fit™ 卡扣连接件总成用于 24 英寸 FiberGuide® 系统。Snap-Fit 卡扣式连接件为完全无工具接头。安装或拆卸时无需其他工具。该接头具有较高的固定力，包括机架。每个接头套件均包括警告标签。



Snap-Fit 卡扣式连接件
(FGS-MFAW-H)

订购信息

说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
4x24 Snap-Fit™ 卡扣连接件	FGS-MFAW-H	FGSB-MFAW-H


盖板套件

订购信息


说明	型号
4 英寸 x 24 英寸 x 6 英寸直槽的盖板 - FGS-MSHS-H	FGS-FSFC-H
带单个 12 英寸出口的 4 英寸 x 24 英寸水平 T 形弯头的盖板 - FGS-MHRT-H/F	FGS-FHRT-H/F
带双 12 英寸出口的 4 英寸 x 24 英寸水平十字型接头的盖板 - FGS-MHXP-F/H	FGS-FHXP-F/H
4 英寸 x 24 英寸水平十字型接头的盖板 - FGS-MHXP-H	FGS-FHXP-H
4 英寸 x 24 英寸 45° 水平弯头 - FGS-MH4E-H	FGS-FH4E-H
4 英寸 x 24 英寸水平 T 形弯头的盖板 - FGS-MHRT-H	FGS-FHRT-H
4 英寸 x 24 英寸 45° 向下弯头的盖板 - FGS-MD4E-H	FGS-FD4E-H
4 英寸 x 24 英寸至 4 英寸 x 12 英寸减径管的盖板 - FGS-MDSA-HF	FGS-FDSA-HF

4x24 系统


部件图




直槽
(FGS-MSHS-H)




Snap-Fit 卡扣式连接件
(FGS-MFAW-H)




45° 水平弯头
(FGS-MH4E-H)




带单个 12 英寸出口的水平三通 T 型接头
(FGS-MHRT-H/F)




水平十字型接头
(FGS-MHXP-H)




带双 12 英寸出口的
水平十字型接头
(FGS-MHXP-F/H)



终端盖板
(FGS-HMEC-H)




Island T 三通接头, 带单个 12 英寸接头
(FGS-ISLAND-H/F)




4x24 至 4x12 转换组件
(FGS-MDSA-H/F)

4x24 系统


部件图




喇叭型出口
(FGS-MTRM-H)




45° 向上弯头
(FGS-MU4E-H)




45° 向下弯头
(FGS-MD4E-H)



4 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽
专为 4x24 系统设计
(FGS-MHIS-A/H)



6 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽
专为 4x24 系统设计
(FGS-MHIS-B/H)



12 英寸 Cut-in 插入式 T 形槽
专为 4x24 系统设计
(FGS-MHIS-F/H)

FiberGuide FlexExit 组件

FiberGuide 路由线槽系统提供业界最广泛的光纤路由管理产品。FiberGuide 系统提高了灵活性并缩短了安装时间，可确保实现平滑的部署。它是一种线槽系统，能够在光纤熔接机柜、光纤配线机架及光纤终端设备之间敷设光纤跳线、多芯线缆组件和设施内光纤 (IFC)，并起到相应的保护作用。

FiberGuide 灵活出口旨在确保将光缆从线槽系统精确地引入康普的 NG4access 光纤配线机架 (ODF) 或其他高密度配线架解决方案。它可以方便地安装到现有光缆线槽系统的侧壁上，而且便于生成 4、6 或 12 英寸的光纤分支。FiberGuide 灵活出口可以垂直、左右和向前调节，从而与 ODF 设备精确对齐。

优势

- 在高密度光纤配线机架中容纳较大的光纤出口
- 不再需要针对路由线槽工程进行定制
- 容纳较大的 12 英寸和 24 英寸线槽系统
- 提高了现有 12 或 24 英寸线槽系统的灵活性
- 提供了最佳弯曲半径保护
- 构造具有耐久性，为网络提供持久保护



交叉连接应用场合的后部光纤入口



互连应用场合的双前部光纤入口



Flex Exit 套件

包括模块化灵活出口、滑动扩展板以及其他支撑和配置硬件。喇叭型出口或 90° 向下弯头必须另外购买（请参见下面的内容）。



Cut-in 插入式夹具

使用 Cut-in 夹具提供的保护性引导，可以通过去除 FiberGuide 侧壁来安装灵活出口。Cut-in 插入式夹具还提供为 Cut-in 插入式深度应用场合准备 FiberGuide 线槽的保护引导。

订购信息

说明	型号	
Flex Exit 套件	FGS-FLEXEXIT-F/H	
Cut-in 插入式夹具	FGS-FLEXJIG-F/H	
喇叭型出口 （可以将任何尺寸的喇叭型出口连接到灵活出口的出口一侧或者两侧，不需要 Snap-Fit 卡扣式连接件。）		
4 英寸喇叭型出口（无需连接件）	FGS-MTRM-A	
6 英寸喇叭型出口（无需连接件）	FGS-MTRM-B	
12 英寸喇叭型出口（无需连接件）	FGS-MTRM-F	
90° 向下弯头和 Snap-Fit 卡扣式连接件* （可以将任何尺寸的 90° 向下弯头连接到灵活出口的出口一侧或两侧，需要用一个 Snap-Fit 卡扣式连接件来固定到灵活出口。）		
4 英寸 90° 向下弯头和连接件	FGS-MD9E-A	FGS-MFAW-A
6 英寸 90° 向下弯头和连接件	FGS-MD9E-B	FGS-MFAW-B
12 英寸 90° 向下弯头和连接件	FGS-MD9E-F	FGS-MFAW-F

Express Exit™ 跨式快速出口系列

针对 4x4、4x6、4x12 和 4x24 系统

获得专利的* Express Exit™ 跨式快速出口系列能够适应各种光缆线槽环境和应用场合。

只需将 Express Exit 跨式快速出口固定到任何 4x4、4x6、4x12 或 4x24 FiberGuide® 直槽的侧壁，即可将跳线永久或临时连接到下方的光纤终端 (FOT) 设备。无需切割 FiberGuide 系统。使用 Express Exit 跨式快速出口系列的产品放置出口可大大简化安装过程、保护光缆线槽中已有光纤的整体性并提高线槽系统的整体灵活性。所有的 Express Exit 跨式快速出口都能够保证 2 英寸的弯曲半径保护。



Express Exit 跨式快速出口系列

Express Exit 类型	高出直槽侧壁的高度	接口开孔	3 毫米跳线容量	2 毫米跳线容量	铰链式后部盖板	出口肋片插入件
2 英寸 Express Exit 跨式快速出口	4 英寸	2 英寸 x 2 英寸 1	150	350	否	否
低高度 Express Exit 跨式快速出口	2 英寸	2 英寸 x 2 英寸 1	150	350	否	否
4 英寸 Express Exit 跨式快速出口	4 英寸	4 英寸 x 4 英寸 2	300	700	是	是

¹ 接受所有标准的 2x2 英寸附件。

² 接受所有标准的 4x4 英寸附件。

4 英寸 Express Exit™ 跨式快速出口

4 英寸 Express Exit 适合分配和管理中等光纤数量的光纤终端设备 (FOT) 或光纤配线机架 / 柜 (ODF) 设备的光缆。它具有 4 英寸 x 4 英寸开口，接受所有标准 4x4 出口附件且包括可插入出口和可拆卸理线器套件，以方便其他线缆管理引导。



请参见第 35 页，了解 4 英寸 Express Exit 跨式快速出口附件。

4 英寸 Express Exit 跨式快速出口

订购信息

说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
4 英寸 Express Exit™ 跨式快速出口		
Express Exit 跨式快速出口；包含底座、底座盖板、组装配件、支撑支架和接头插件	FGS-MEXP-E-A/B/F	FGSB-MEXP-E-A/B/F
4 英寸附件		
Express Exit 跨式快速出口后部铰链盖套件；一个 4x4、4x6、4x12 后部铰链盖	FGS-MEXC-E-A/B/F	FGSB-MEXC-E-A/B/F
4x4 线槽用 Express Exit 跨式出口后铰链盖	FGS-MEXC-E-A	FGSB-MEXC-E-A
4x6 线槽用 Express Exit 跨式出口后铰链盖	FGS-MEXC-E-B	FGSB-MEXC-E-B
4x12 线槽用 Express Exit 跨式出口后铰链盖	FGS-MEXC-E-F	FGSB-MEXC-E-F

Express Exit™ 跨式快速出口系列

针对 4x4、4x6、4x12 和 4x24 系统

2 英寸 Express Exit™ 跨式快速出口

2 英寸 Express Exit 跨式快速出口最多容纳 350 根 2mm 跳线。跳线从 4x4、4x6、4x12 或 4x24 直槽敷设到线槽下光纤终端的 FOT 设备。



订购信息

说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
2 英寸 Express Exit™ 跨式快速出口 包含底座、底座盖板、组装配件和支撑支架	FGS-MEXP-A/B/F	FGSB-MEXP-A/B/F

低高度 Express Exit™ 跨式快速出口

低高度 Express Exit 跨式快速出口适合低高度或高度受限的环境，具有可从前面拆卸的盖板且只能在 FiberGuide® 直槽侧壁上方扩展 2 英寸。同时，还包括适合更多理线的可拆卸后部理线器。



订购信息

说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
低高度 Express Exit™ 跨式快速出口 包含底座、底座盖板、组装配件和支撑支架	FGS-MEXP-LP-A/B/F	FGSB-MEXP-LP-A/B/F


2 英寸 Express Exit™ 跨式快速出口和低高度 Express Exit™ 跨式快速出口

订购信息


说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
2x2 附件		
2x2 软管附件 – 含 2x2 连接件		
套件, 转换组件, 2x2 至 2 英寸光缆软管	FGS-MEX1-C-OF	FGS-MEX1-C-OF
双口 7/8 英寸软管附件 – 含 2x2 连接件		
套件, 转换组件, 2 英寸 FGS - (2) 7/8 英寸软管	FGS-KT03-CNH	FGS-KT03-CNH
软管夹 10 件套; 将 7/8 英寸软管连接到机架	FGS-HSHC-10	FGS-HSHC-10
开槽软管		
外径为 2 英寸的开槽软管; (X = 长度 (英尺) : 5、10、15、20、25、50、 75、100、125、150、200、250)	FGS-MIDY-XF	FGSB-MIDY-XF
外径为 7/8 英寸的开槽软管; (X = 长度 (英尺) : 5、10、15、20、25、50、 75、100、125、150、200、250)	FGS-MFTY-XF	FGSB-MFTY-XF

Express Exit™ 跨式快速出口


部件图




4 英寸 Express Exit 跨式快速出口
(所显示的 FGS-MEXP-E-A/B/F 连接到 4x4 直槽)



2 英寸 Express Exit 跨式快速出口
(FGS-MEXP-A/B/F; 配合 4x4、4x6 和 4x12 系统；所显示的部件连接到 4x6 直槽)



低高度 Express Exit 跨式快速出口
(FGS-MEXP-LP-A/B/F; 配合 4x4、4x6 和 4x12 系统；所显示的部件连接到 4x4 直槽)



低高度 Express Exit 跨式快速出口是专为 2x6 系统设计的
(所显示的 FGS-MEXP-LP-G 连接到 2x6 直槽)

FlexVertical 套件

FlexVertical 是垂直路由套件，通过它可以轻松安全地将光缆和光纤跳线从水平线槽敷设到机柜或机架。FlexVertical 由可配置的组件组成，这些组件扣在一起并安装在已有 FiberGuide 出口（如 ExpressExit 或传统的垂直式出口）上。

- 更高的灵活性：**使用锁定机制控制旋转（增量为 1 度），可实现稳定性并避免不必要的移动。
- 免工具的安装（不用硬件）：**FlexVertical 通过“卡入”机制连接到出口，该机制需要极少的硬件，便于安装。通过方便的闭锁机制更轻松地操作跳线。
- 垂直空间的新型喇叭样式出口
- 使用简单的组装配件，将 FlexVertical 套件轻松地装配到机架或机柜内部（最适合机柜内解决方案）。
- 在 FlexVertical 光缆线槽内部，光缆得到很好的保护，因此产生过度弯曲或挤压的风险极小，而且很容易操作。



FGS-FLEXV-4F-C



FGS-FLEXV-4F-A2C

订购信息

说明	型号
FiberGuide FLEXV 套件，2 英寸 x 2 英寸，4 英尺	FGS-FLEXV-4F-C
FiberGuide 双 FLEXV 套件，4 英寸 x 4 英寸至双 2 英寸 x 2 英寸，4 英尺	FGS-FLEXV-4F-A2C
FiberGuide 通用转换组件套件，2 英寸 x 2 英寸，7 英尺	FGS-FLEXVAD-7F-C



FGS-FLEXVAD-7F-C

垂直光纤管理系统

全封闭和半封闭垂直管槽套件（自带铰链式盖板）



2x2 全封闭垂直套管套件
(FGS-KTW1-JN)



2x4 全封闭垂直套管套件
(FGS-KTW2-RN)



4x4 开槽垂直套管套件
(FGS-KTW2-J)



90° 向里 L 形弯头
(FGS-V9E44)



4 英寸垂直到
2x2 喇叭型配件
(FGS-TRMP42)



2 英寸喇叭型出口
(FGS-VQE22)



4 英寸喇叭型出口
(FGS-VQE44)



4x4 改进后的
喇叭型出口套件
(FGS-MTRM-D)




2x4 喇叭型
出口套件
(FGS-MTRM-DS)

应用



2x2 开槽套管
可安装 2 英寸喇叭型出口
(连有 FGS-VQE22 的
FGS-KTW1-JA)



4x4 开槽套管
可安装 4 英寸喇叭型出口
(FGS-KTW2-K)



4x4 开槽套管，顶部有入口
喇叭型出口，还带有 4 英寸
到 2x2 出口喇叭型出口
(连有 FGS-MTRM-D 和
FGS-TRMP42 的
FGS-KTW2-K)



带有 2 英寸出口喇叭型出口的
2x2 开槽套管 (用在水平应用
场合中) - 可链接到 4 英寸到
2x2 出口喇叭型出口
(连有 FGS-VQE22 的
FGS-KTW1-JA)

垂直光纤管理系统

2 英寸和 4 英寸全封闭和半封闭垂直管槽套件和组件

说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
1x2 系统 (1 英寸宽 x 2 英寸深)		
2x1, 开孔式垂直管槽 (4 英寸槽空间), pop-off 式盖板	FGS-KTW1-E	FGSB-KTW1-E
2x2 到 2x1 转换件 (在从 2x2 转换到 2x1 系统时订购)	FGS-ACC063	FGSB-ACC063
2x2 系统 (2 英寸宽 x 2 英寸深)		
2x2, 6 英尺长的垂直套管套件*, 半封闭 (1.5 英寸槽空间), 铰链式盖板	FGS-KTW1-JA	FGSB-KTW1-JA
2x2, 6 英尺长的垂直套管套件*, 半封闭 (1.5 英寸槽空间), 卡入式盖板	FGS-KTW1-CA	FGSB-KTW-CA
2x2, 6 英尺长的垂直套管套件*, 半封闭 (1.5 英寸槽空间), 卡入式盖板和固定夹	FGS-KTW1-CA-RC	
2x2, 6 英尺长的垂直套管套件*, 半封闭 (4 英寸槽空间), 铰链式盖板	FGS-KTW1-JB	FGSB-KTW1-JB
2x2, 6 英尺长的垂直套管套件*, 半封闭 (4 英寸槽空间), 卡入式盖板	FGS-KTW1-C	FGSB-KTW1-C
2x2, 6 英尺长的垂直套管套件*, 全封闭	FGS-KTW4-C	FGSB-KTW4-C
2x2, 6 英尺长的垂直套管套件*, 全封闭, 铰链式盖板	FGS-KTW1-JN	FGSB-KTW1-JN
2x4 系统 (2 英寸宽 x 4 英寸深)		
2x4, 6 英尺长的垂直套管套件*, 半封闭 (2 英寸槽空间), 铰链式盖板	FGS-KTW2-R	FGSB-KTW2-R
2x4, 6.58 英尺长的垂直套管套件*, 半封闭 (2 英寸槽空间), 卡入式盖板	FGS-KTW2-RL	FGS-KTW2-RL
2x4, 6 英尺长的垂直套管套件*, 全封闭, 铰链式盖板	FGS-KTW2-RN	FGSB-KTW2-RN
4x4 系统 (4 英寸宽 x 4 英寸深)		
4x4, 6 英尺长的垂直套管套件*, 半封闭 (2 英寸槽空间), 铰链式盖板	FGS-KTW2-K	FGSB-KTW2-K
4x4, 6 英尺长的垂直套管套件*, 半封闭 (4 英寸槽空间), 卡入式盖板	FGS-KTW2-D	FGSB-KTW2-D
4x4, 6 英尺长的垂直套管套件*, 半封闭 (4 英寸槽空间), 带分线盘和卡入式盖板	FGS-KTW2-D-IMP	
4x4, 6 英尺长的垂直套管套件*, 半封闭 (4 英寸槽空间), 带分线盘和分体式透明盖板	FGS-KTW2-D-IMP-B	
4x4, 6 英尺长的垂直套管套件*, 半封闭 (4 英寸槽空间), 铰链式盖板	FGS-KTW2-J	FGSB-KTW2-J
4x4, 6 英尺长的垂直套管套件*, 全封闭, 铰链式盖板	FGS-KTW2-JN	FGSB-KTW2-JN
4x4, 6 英尺长的垂直支架套件*, 全封闭, 卡入式盖板, 支架套件, 终端盖板	FGS-KTW2-D-L3	
4x4, 6 英尺长的垂直套管套件*, 全封闭, 卡入式盖板	FGS-KTW2-F	
4x4, 6 英尺长的垂直套管套件*, 全封闭, 卡入式盖板, 10 件套	FGS-KTW2-FL	
4x2 系统 (4 英寸宽 x 2 英寸深)		
4x2, 6 英尺长的垂直套管套件*, 半封闭 (1.5 英寸槽空间), 铰链式盖板	FGS-KTW2-T	
4x2, 6 英尺长的垂直套管套件*, 全封闭, 铰链式盖板	FGS-KTW2-TN	
4x2, 6 英尺长的垂直套管套件*, 半封闭 (1.5 英寸槽空间), 卡入式盖板	FGS-KTW2-E	FGSB-KTW2-E
喇叭型出口和端口弯头		
4 英寸深垂直组件, 到 2x2 喇叭型配件, 再到水平配件	FGS-TRMP42	FGSB-TRMP42
4 英寸深垂直组件, 到 4x4 喇叭型配件, 再到水平配件	FGS-TRMP44	FGSB-TRMP44
4 英寸出口至水平喇叭型出口 (对于垂直通道), 1 英寸弯曲半径	FGS-VQE44	FGS-VQE44
2 英寸出口至水平喇叭型出口 (对于垂直通道), 1 英寸弯曲半径	FGS-VQE22	FGS-VQE22
2x4 入口喇叭型出口套件	FGS-MTRM-DS	
4x4 入口喇叭型出口套件	FGS-MTRM-D	FGSB-MTRM-D
4 英寸深 90° 向里 L 形弯头	FGS-V9E44	
组件		
2x2, 垂直的开槽套管 (1.5 英寸槽空间); 6 英尺长	FGS-MSHS-CB	
2x2 套管的铰链式盖板; 6 英尺长	FGS-MSHC-J	
2x4, 开槽套管, 2 英寸槽空间	FGS-MSHS-K	FGSB-MSHS-K
2x4 全封闭套管, 垂直	FGS-MSHS-KN	FGSB-MSHS-KN
4x4, 开槽套管, 2 英寸槽空间	FGS-MSHS-KT	FGSB-MSHS-KT
4 英寸盖板 - 铰链式	FGS-MSHC-K	
4x4, 开槽套管, 4 英寸槽空间	FGS-MSHS-KF	FGSB-MSHS-KF
4x4 全封闭套管, 垂直	FGS-MSHS-KS	
终端盖板		
4x4	FGS-HMEC-D	
4x2	FGS-HMEC-E	
2x2	FGS-HMEC-CA	
2x4	FGS-HMEC-24	

* 套件中包含的通用装配支架。

垂直光纤管理系统

2 英寸 x 2 英寸附件



2 英寸 x 2 英寸垂直套管
通用装配支架
(FGS-HWMB-C)

订购信息

说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
2x2 系统		
2x2，垂直开槽套管通用装配支架；5 件套 – 通常是五个支架，用于 2x2 垂直套管的每个 6 英尺槽	FGS-HWMB-C	FGS-HWMB-C
2x2 转换组件连接件；用于将带有铰链式盖板的新型 2x2 垂直套管与标准的 2x2 FiberGuide® 侧面接合	FGS-MJWRM-C	

垂直光纤管理系统

4 英寸 x 4 英寸和 4 英寸 x 2 英寸附件



4 英寸 x 4 英寸垂直套管

装配支架

(FGS-HWMB-D)

订购信息

说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
4x2 系统 (4 英寸宽 x 2 英寸深)		
通常是三个支架，用于 4x4 垂直套管的每个 6 英尺槽	FGS-HWMB-D	FGS-HWMB-D
4x2，垂直开槽套管装配支架；10 件套	FGS-HKW2-E	FGS-HKW2-E
4x2 垂直开槽套管帽	FGS-HMEC-E	FGS-HMEC-E
4x4 系统		
4x4 转换组件连接件；用于将带有铰链式盖板的新型 4x4 垂直套管与标准的 4x4 FiberGuide® 侧面接合	FGS-MJWR-D	FGSB-MJWR-D
4x4，垂直开槽套管装配支架；通常是三个支架，用于 4x4 垂直套管的每个 6 英尺槽	FGS-HWMB-D	FGS-HWMB-D

2x2 系统支撑套件

直接支撑套件



订购信息

说明	型号
2x2 直接支撑套件	
梯架支撑套件；适用于 3.5 英寸（最大）梯架	FGS-HLR2-C
隔槽顶部支撑短 L 形支架套件	FGS-BTBS-C
隔槽顶部支撑长 L 形支架套件	FGS-BTBL-C
数字管孔支撑套件	FGS-HDCB-C
地板支撑套件；可用于固定到 0.62 英寸到 1.2 英寸圆形或方形支柱	FGS-HUFB-C

注：建议直接支撑套件的间距为 2 英寸到 3 英寸。

可提供定制支架，请与康普联系

2x2 系统支撑套件

铝轨支撑套件



铝轨支撑套件
(FGS-HASK-C)



全新螺纹杆支架套件
(FGS-HTR2-XX 单独显示,
连接到铝轨支撑件)









已有螺纹杆支架套件
(FGS-HTR2-2-5/8)

订购信息

说明	型号
2x2 铝轨支撑套件；6 英尺长，含铝轨连接棒套件 – 铝轨是自支撑，最大跨距为 6 英寸	FGS-HASK-C
2x2 支架套件；用于支撑铝轨套件	
全新螺纹杆支架套件；5/8 英寸	FGS-HTR2-5/8
全新螺纹杆支架套件；1/2 英寸	FGS-HTR2-1/2
已有螺纹杆支架套件；5/8 英寸，适用于多达两个 2x2 FiberGuide® 系统	FGS-HTR2-2-5/8
铝轨连接棒套件；用于接合两个铝轨套件；仅在需要额外套件时才订购	FGS-HAEJ-C

2x2 系统支撑套件

支撑套件图



2x6、4x4、4x6 系统支撑套件



梯架悬臂支撑支架套件
(FGS-HDLB-4)



L 形隔槽支撑支架套件
(FGS-HLBK 单独显示,
连接到 4x4 FiberGuide)



全新螺纹杆支架套件
(FGS-HNTR-XX 单独显示,
连接到螺纹杆)



已有螺纹杆支架套件
(FGS-HETR-XX 单独显示,
连接到螺纹杆)



改进后的全新螺纹杆支架套件
(FGS-HNTR-5/8-A 单独显示,
连接到螺纹杆)



顶部支撑低高度 C 形套件
(FGS-HNTS-XX-LP)



顶部支撑 C 形支架套件
(FGS-HNTS-XX)



改进后的现有螺纹杆支架套件
(FGS-HETR-5/8-A 单独显示,
连接到螺纹杆)



中心支撑支架套件
(FGS-HTUB-XX)


订购信息

说明	型号
2x6、4x4、4x6 系统支撑套件	
梯架悬臂支撑支架套件	FGS-HDLB-4
L 形隔槽支撑支架套件	FGS-HLBK
梯架夹	FGS-HLDR-V
全新螺纹杆支架套件； (XX = 尺寸：1/2 英寸、5/8 英寸、12 毫米、14 毫米、16 毫米)	FGS-HNTR-XX
已有螺纹杆支架套件； (XX = 尺寸：1/2 英寸、5/8 英寸、12 毫米、14 毫米、16 毫米)	FGS-HETR-XX
改进后的全新螺纹杆支架套件； 5/8 英寸	FGS-HNTR-5/8-A
顶部支撑低高度 C 形支撑套件； (XX = 尺寸：1/2 英寸、5/8 英寸、12 毫米、14 毫米、16 毫米)	FGS-HNTS-XX-LP
顶部支撑 C 形支撑套件； (XX = 尺寸：1/2 英寸、5/8 英寸、12 毫米、14 毫米、16 毫米)	FGS-HNTS-XX
改进后的现有螺纹杆支架套件； 5/8 英寸	FGS-HETR-5/8-A
中心支撑支架套件； (XX = 尺寸：1/2 英寸、5/8 英寸、12 毫米、14 毫米、16 毫米、20 毫米)	FGS-HTUB-XX
数字管孔支撑套件； 305 毫米 (12 英寸)	FGS-HCBL-12
数字管孔支撑套件； 381 毫米 (15 英寸)	FGS-HCBL-15
梯架中心支撑支架套件	FGS-HNLR-AB
OMX 框架中心支撑支架套件； 16 毫米 (0.63 英寸)	FGS-HOMX-16MM
地板支撑套件	FGS-HUFB-A


可提供定制支架，
请与康普联系。

2x6、4x4 和 4x6 系统支撑套件


支撑套件图




全新螺纹杆支架套件
(FGS-HNTR-XX 单独显示, 连接到螺纹杆)




已有螺纹杆支架套件
(FGS-HETR-XX 单独显示, 连接到螺纹杆)




改进后的现有螺纹杆支架套件
(FGS-HETR-XX-A 单独显示, 连接到螺纹杆)



梯架中心支撑支架套件
(FGS-HNLR-AB)





OMX 框架中心支撑支架套件
(FGS-HOMX-16MM)




地板支撑套件
(FGS-HUFB-A)

2x6、4x4 和 4x6 系统支撑套件


支撑套件图




支撑支架
(FGS-HLBK 单独显示, 连接到 4 英寸 FiberGuide)




数字管孔支架套件
(FGS-HCBL 单独显示,
连接到 4 英寸 FiberGuide[®])




单杆螺母套件
(FGS-HDGR)



中心支撑支架
(FGS-HTUB)



梯架悬臂支撑支架套件
(FGS-HDLB-4)



顶部支撑低高度 C 形支架
(FGS-HNTS-LP)

4x12 系统支撑套件



已有螺纹杆梯型支架套件
(FGS-HETP-F-XX)



全新螺纹杆梯型支架套件
(FGS-HNTP-F-XX)



中心支撑螺纹杆支架套件
(FGS-HTUB-F-XX 单独显示，
连接到螺纹杆)



顶部支撑低高度螺纹杆支架套件
(FGS-HNTS-F-XX-LP 单独显示，
连接到螺纹杆)



顶部支撑螺纹杆支架套件
(FGS-HNTS-F-XX)



全新螺纹杆支架套件
(FGS-HNTR-F-XX)




已有螺纹杆支架套件
(FGS-HETR-F-XX)

订购信息


说明	型号
4x12 系统支撑套件	
新型梯架中心支撑支架套件	FGS-HNLR-F
已有螺纹杆梯型支架套件； (XX = 尺寸: 1/2 英寸、5/8 英寸、12 毫米、14 毫米、16 毫米)	FGS-HETP-F-XX
全新螺纹杆梯型支架套件； (XX = 尺寸: 1/2 英寸、5/8 英寸、12 毫米、14 毫米、16 毫米)	FGS-HNTP-F-XX
中心支撑螺纹杆支架套件； (XX = 尺寸: 1/2 英寸、5/8 英寸、12 毫米、14 毫米、16 毫米、20 毫米)	FGS-HTUB-F-XX
顶部支撑低高度螺纹杆 C 形支架套件； (XX = 尺寸: 1/2 英寸、5/8 英寸、12 毫米、14 毫米、16 毫米)	FGS-HNTS-F-XX-LP
顶部支撑螺纹杆 C 形支架套件； (XX = 尺寸: 1/2 英寸、5/8 英寸、12 毫米、14 毫米、16 毫米)	FGS-HNTS-F-XX
全新螺纹杆支架套件； (XX = 尺寸: 5/8 英寸、14 毫米、16 毫米、18 毫米)	FGS-HNTR-F-XX
已有螺纹杆支架套件； (XX = 尺寸: 5/8 英寸、14 毫米、16 毫米)	FGS-HETR-F-XX

4x12 系统支撑套件


支撑套件图




全新螺纹杆支架套件
(FGS-HNTR-F-XX 单独显示, 连接到螺纹杆)




已有螺纹杆支架套件
(FGS-HETR-F-XX)




顶部支撑螺纹杆 C 形支架套件
(所显示的 FGS-HNTS-F-XX 连接到 4x12 直槽)




顶部支撑低高度螺纹杆 C 形支架套件
(所显示的 FGS-HNTS-F-XX-LP 连接到 4x12 直槽)



中心支撑螺纹杆支架套件
(所显示的 FGS-HTUB-F-XX 连接到 4x12 直槽)




梯架中心支撑支架
(FGS-HNLR-F)






全新螺纹杆梯型支架套件
(FGS-HNTP-F)

4x24 系统支撑套件






可变配件支撑固定套件 -
水平弯头
(FGS-MH4E-H-VS)




可变配件支撑固定套件 -
带单个 12 英寸出口的水平三通 T 型接头
(FGS-MHRT-H/F-VS)




可变配件支撑固定套件 -
水平十字型接头
(FGS-MHXP-H-VS)



可变配件支撑固定套件 -
带双 12 英寸出口的水平十字型接头
(FGS-MHXP-F/H-VS)



已有 5/8 英寸全新螺纹杆梯型支架套件
(FGS-HETP-H-5/8)



新型 5/8 英寸螺纹杆梯型支架套件
(FGS-HNTP-H-5/8)

订购信息

说明	型号
4x24 系统支撑套件	
用于以下系统的可变配件支撑固定套件；	
水平弯头	FGS-MH4E-H-VS
带单个 12 英寸出口的水平三通 T 型接头	FGS-MHRT-H/F-VS
水平十字型接头	FGS-MHXP-H-VS
带双 12 英寸出口的水平十字型接头	FGS-MHXP-F/H-VS
用于以下系统的全新螺纹杆梯型支架套件；	
现有； 5/8 英寸	FGS-HETP-H-5/8
新型； 5/8 英寸	FGS-HNTP-H-5/8

支撑套件附件

2x2、2x6、4x4、4x6、4x12、4x24 支撑套件附件



螺纹杆
(FGS-HTHR)



辅助机架套件
(FGS-HFCK)



可调整的角支撑支架
(FGS-HASB)



梯架支架套件 FGS-HLDR
单独显示，连接到梯架



单杆螺母套件
(FGS-HDGR)

订购信息

说明	型号
螺纹杆	
5/8 英寸 - 11 x 12 英寸	FGS-HTHR-5/8-12
5/8 英寸 - 11 x 30 英寸	FGS-HTHR-5/8-30
5/8 英寸 - 11 x 72 英寸	FGS-HTHR-5/8-72
1/2 英寸 - 13 x 12 英寸	FGS-HTHR-1/2-12
1/2 英寸 - 13 x 30 英寸	FGS-HTHR-1/2-30
1/2 英寸 - 13 x 72 英寸	FGS-HTHR-1/2-72
螺纹杆； (XX = 尺寸: 12 毫米、14 毫米、16 毫米) (NN = 长度: 30 厘米, 75 厘米)	FGS-HTHR-XX-NN
辅助机架套件	
2x 9/16 英寸 x 3/16 英寸，针对 5/8 英寸杆	FGS-HFCK-5/8
2x 9/16 英寸 x 3/16 英寸，针对 1/2 英寸杆	FGS-HFCK-1/2
带 5/8 英寸螺纹杆的可调节角支撑支架	
11 x 36 英寸杆	FGS-HASB-5/8-36
11 x 48 英寸杆	FGS-HASB-5/8-48
带 1/2 英寸螺纹杆的可调节角支撑支架	
13 x 36 英寸杆	FGS-HASB-1/2-36
13 x 48 英寸杆	FGS-HASB-1/2-48
反转圆形梯架的梯架支架套件	
梯架支架套件； (XX = 尺寸: 1/2 英寸、5/8 英寸、12 毫米、16 毫米)	FGS-HLDR-XX
单杆螺母套件； 5/8 英寸	FGS-HDGR
框架组装配件套件； (XX = 尺寸: 1/2 英寸、5/8 英寸、12 毫米、14 毫米、16 毫米)	FGS-HKFM-XX

系统附件



外径为 2 英寸的开槽软管
(FGS-MIDY)



外径为 7/8 英寸的开槽软管
(FGS-MFTY)



铰链；用于 4 英寸和 6 英寸
盖板的单个铰链
(FGS-HHGK)



固定环
(FGS-HFRR-10)



软管夹
(FGS-HHEC-10)



储线用分线盘
单独显示，已安装在直槽中
(FGS-MSTOR-A/B/F)



显示的是已安装版本
(FGS-MSTOR-A/B/F)



斜锯盒和锯子
(FGS-MKIT-ABF)



改板装 – 10 件套
(FGS-MFIN-10)



快速旋钮 - 10 件套
(FGS-KQKB)

系统附件

订购信息

说明	型号	
	黄色系统	黑色系统
开槽和不开槽软管		
外径为 2 英寸的开槽软管； (X = 长度 (英尺) : 5、10、15、20、25、50、75、100、125、150、200、250)	FGS-MIDY-XF	FGSB-MIDY-XF
外径为 1 英寸的开槽软管； (X = 长度 (英尺) : 5、10、15、20、25、50、75、100、125、150、200、250)	FGS-MLDY-XF	FGSB-MLDY-XF
外径为 7/8 英寸的开槽软管； (X = 长度 (英尺) : 5、10、15、20、25、50、75、100、125、150、200、250)	FGS-MFTY-XF	FGSB-MFTY-XF
外径为 2 英寸的不开槽软管； (X = 长度 (英尺) : 5、10、15、20、25、30、50、75、100、125、150、200、250)	FGS-MISY-XF	FGSB-MISY-XF
铰链； 用于 4x4 和 4x6 盖板的单个铰链	FGS-HHGX	
固定环； 10 件套 - 用于将光缆保持在 2 英寸软管中	FGS-HFRR-10	
说明	型号	
软管夹； 10 件套 - 用于将 2 英寸软管固定到 2 英寸垂直管槽	FGS-HHEC-10	
用于暗光纤跳线的 储线用分线盘； 2 件套	FGS-MSTOR-A/B/F	
含锯子的斜锯盒		
用于将 2x2、4x4、4x6 和 4x12 FiberGuide® 直槽切割成所需尺寸	FGS-MKIT-ABF	
用于将 2x2、4x4 和 4x6 FiberGuide 直槽切割成所需尺寸	FGS-MKIT	
用于将 4x24 FiberGuide 直槽切割成所需尺寸	FGS-MKIT-H	
锯子； 26 英寸斜锯，FGS	FGS-MSAW26	
用于以下系统的 IFC 捆扎；		
4x4 系统	FGS-HIFC-A	
4x6 系统	FGS-HIFC-B	
4x12 系统	FGS-HIFC-F	
带有 T 形螺栓和盖板夹的快速旋钮； 10 件套	FGS-KQKB	
4x4、4x6 和 4x12 系统的反向连接件转换组件套件； 用于连接两个旋转 180° 的组件	FGS-HRJA-A/B/F	
改板装； 10 件套	FGS-MFIN-10	

注释

康普通过创意构想和突破性发现，推动通信技术的发展。这些构想和发现均足以激发伟大的人类成就。我们与客户和合作伙伴合作设计、创造并构建世界先进网络。发现新的机遇并实现更美好的明天是我们的激情和承诺。

了解更多信息，请访问 zh.commscope.com。

康普公司（全球总部）

地址：1100 CommScope Place,
SE Hickory NC 28602, 美国
电话：+1 828 324 2200

业务联系方式

康普电讯（上海）有限公司

北京办公室

地址：北京市东城区建国门南大街 7 号
璞邸酒店 C 座 6 层 605 室
邮编：100005
电话：010-8593 7300

上海办公室

地址：上海市闵行区吴中路 1799 号
万象城 B 座 2 楼
邮编：201103
电话：021-8022 3300

广州办公室

地址：广州市天河区珠江新城华夏路 30 号
富力盈通大厦 701 室
邮编：510623
电话：020-8715 5800

武汉办公室

地址：武汉市洪山区珞狮南路（文荟街交叉口）
星光时代大厦 10 楼 1003 号
邮编：430079
电话：027-8768 8258, 8768 8558

深圳办公室

地址：深圳市南山区科苑路科技园
金融基地 2 栋 5 楼 F 单元
邮编：518057
电话：0755-2639 6610

CommScope Solutions International Inc.

地址：香港九龙观塘观塘道 388 号创纪之城
1 座 8 楼 811-18 室
电话：+852-2515 7500

CommScope Technologies LLC Taiwan Branch

地址：新北市板桥区新站路 16 号 38 楼
邮编：22041
电话：+886-02-7753-1599

工厂联系方式

康普科技（苏州）有限公司
地址：江苏省苏州工业园区
出口加工区 B 区
启明路 77 号
邮编：215121
电话：0512-8818 1000

康普通讯技术（中国）有限公司
地址：江苏省苏州工业园区
苏虹西路 68 号
邮编：215021
电话：0512-6761 0069

请关注



@ 康普公司 

COMMSCOPE®

zh.commscope.com

如需了解更多信息，请访问我司网站或联系您的康普销售代表。

© 2023 CommScope, Inc. 保留所有权利。CommScope 及 CommScope 标识是康普公司和 / 或其关联公司在美国及其他国家 / 地区的注册商标。
更多商标信息，请访问 <https://www.commscope.com/trademarks>。产品名称、商标和注册商标均为各自所有人的财产。